

Ledinaire Etanche WT060C

WT060C



LEDINAIRE – des LED tout simplement

La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

Avantages

- Qualité et fiabilité Philips
- Economies d'énergie
- Lumière diffuse et agréable

Applications

- Parkings couverts
- Halls industriels (hauteur de plafond jusqu'à 4 m)
- Locaux de stockage

Fonctions

- Luminaire robuste (IK08) et étanche (IP65)
- Plusieurs longueurs et flux lumineux disponibles
- Les étriers de montage peuvent être positionnés sur toute la longueur du luminaire

Versions



Ledinaire Waterproof




Ledinaire Waterproof WT060C




Ledinaire Waterproof

Schéma dimensionnel

[illegible]

WT060C LED18S/840 PSU L600 BN



WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN

Détails sur le produit



Ledinaire waterproof,
WT060C



Ledinaire waterproof,
WT060C



Ledinaire waterproof,
WT060C

Informations générales

Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui
Service Tag	Non

Données techniques de l'éclairage

Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Type d'optique	Symétrique

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Oui
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Niveau de gradation maximal	Non applicable

Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Gris
Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J] protection contre le vandalisme]

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	1,6
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	<5

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Efficacité lumineuse (nominale)
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	3 600 lm	120 lm/W
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	5 600 lm	121 lm/W 121 lm/W
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	1 800 lm	120 lm/W

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	30 W
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	46 W
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	15 W