

Ledinaire étanche

WT060C



La qualité maîtrisée. Installation facile. À chaque fois, votre choix fiable et abordable pour chaque projet.

La gamme Ledinaire waterproof (WT060) comprend une sélection de luminaires LED étanches populaires, disponibles en prêt à l'emploi, offrant la qualité élevée de Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable. Ledinaire permet une installation simple et rapide, avec possibilité optionnelle de câblage traversant.

Avantages

- Qualité et fiabilité Philips
- Économie d'énergie
- Lumière diffuse et agréable
- Installation facile grâce au connecteur à poussoir externe

Applications

- Parkings couverts
- Halls industriels (hauteur de plafond jusqu'à 4 m)
- Locaux de stockage

Fonctions

- Luminaire robuste (IK08) et étanche (IP66)

- Plusieurs longueurs et flux lumineux disponibles
- La crosse de montage peut être positionnée sur toute la longueur du luminaire

Versions





Schéma dimensionnel



WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN

Détails sur le produit



Informations générales	
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Ballast/pilote inclus	Oui
Service Tag	Non

Données techniques de l'éclairage

Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Type d'optique	Symétrique

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Oui
Classe de protection IEC	Classe de sécurité II

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Niveau de gradation maximal	Non applicable

Mécanique et boîtier

Couleur du boîtier	Gris
Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs méca.	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Valeur de clignotement (PstLM)	1
Effet stroboscopique	1,6
Plage de température ambiante	-20 à +45 °C

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	<5

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Efficacité lumineuse (valeur nominale)
911401876780	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	3 600 lm	120 lm/W
911401876980	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	5 600 lm	121 lm/W 121 lm/W

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401876780	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	30 W
911401876980	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	46 W

