



LEDINAIRE WT060C, Por és páramentes – egyszerűen nagyszerű LED

LEDINAIRE WT060C Waterproof

A Ledinaire termékcsalád egyszerűen megvásárolható, népszerű LED-es termékeket tartalmaz, melyek kimagasló Philips minőségben kaphatók, versenyképes áron, különböző alkalmazási területekre. Megbízható, energiatakarékos és megfizethető – pontosan azt tudja, amire szüksége van.

Előnyök

- Philips minőség és megbízhatóság
- Magas energiamegtakarítás
- Kellemes szórt fény

Szolgáltatások

- Ellenálló (IK08) és vízálló (IP65) lámpatest
- Többféle méretben és fényárammal választható
- A rögzítőelem a lámpatest teljes hosszában felhelyezhető

Alkalmazás

- Fedett parkolók
- Iparcsarnokok (legfeljebb 4 m-es magasságig)
- Tárolóhelyiségek



LEDINAIRE WT060C Waterproof

Versions



Ledinaire Waterproof

Méretezett rajza



Termék részletei



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Szervizcímke	Nem
Technikai adatok	
A fényforrás sugárzási szöge	120 fok
Színvisszaadási index (CRI)	>80
Az optika típusa	Szimmetrikus
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Igen
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Maximális szabályozási szint	Nem alkalmazható
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Szürke
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08
Por és víz elleni védelem kódja	IP66
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–20 – +45 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	–
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	1,6
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti színérték	<5
Fényáram-tolerancia	+/-10%

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet	Fényhasznosítás (névleges)	
		(névleges)	(névleges)	Fényáram
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	4000 K	120 lm/W	3 600 lm
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	4000 K	120 lm/W	3 600 lm
36015799	WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN	6500 K	120 lm/W	3 600 lm
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	4000 K	125 lm/W	2 500 lm
36292299	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	4000 K	125 lm/W	2 500 lm
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	4000 K	121 lm/W	5 600 lm
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	4000 K	121 lm/W	5 600 lm
36017199	WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	6500 K	121 lm/W	5 600 lm
36293999	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	4000 K	121 lm/W	3 400 lm
36294699	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	4000 K	121 lm/W	3 400 lm
36295399	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	4000 K	123 lm/W	8 000 lm
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	4000 K	120 lm/W	1 800 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	30 W	36292299	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	20 W
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	30 W	36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	46 W
36015799	WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN	30 W	36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	46 W
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	20 W	36017199	WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	46 W

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
36293999	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	28 W
36294699	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	28 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
36295399	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	65 W
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	15 W

