PHILIPS

Ledinaire Waterdicht WT060C

WT060C

Vetrouwde kwaliteit. Installatiegemak. Elke keer. Betrouwbaar en betaalbaar.

Ledinaire Waterdicht houdt het simpel door alleen de essentie te leveren en niets meer. Wij bieden een keuze uit economische LED-oplossingen dat binnen uw budget ligt en dat onze producten altijd voldoen aan de hoogst mogelijke normen. Deze no-nonsensbenadering van verlichting betekent dat u exact krijgt wat er op de doos vermeld staat: betrouwbaarheid, betaalbaarheid en energie-efficiëntie. Het solide Ledinaire Waterdicht armatuur is ontworpen voor algemene toepassingen en is een budgetvriendelijke, energiebesparende LED-oplossing voor gebruik in natte en industriële omgevingen (IP66).

Voordelen

- Eenvoudige, solide behuizing, sealed for life.
- Comfortabel diffuus licht
- Tot 40% energiebesparing ten opzichte van conventionele armaturen

Applications

- parkeergarages, onder luifel
- Fabriekshallen (tot 4 m hoogte)
- (Koude) opslagruimten

Wijziging van gegevens voorbehouden

Kenmerken

- robuuste en waterdichte armatuur, nieuw slank ontwerp
- lengte van 1200 mm, 1500 mm en 1800 mm
- 3-draads uitvoeringen met doorvoerbedrading beschikbaar (TW1)
- Montagebeugels kunnen over de volle lengte van de armatuur geplaatst worden

Versions

Ledinaire Waterproof

Ledinaire Waterproof WT060C

Ledinaire Waterproof

Maatschets



WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN



WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN

Productgegevens

Ledinaire waterproof, WT060C

Ledinaire waterproof, WT060C

Wijziging van gegevens voorbehouden

Ledinaire waterproof, WT060C

Ledinaire waterproof, WT060C

Ledinaire waterproof, WT060C

Algemene informatie

Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Servicetag	Nee

Gegevens lichttechniek

Kleurweergave-index (CRI)	>80
Bundelhoek lichtbron	120 graden
Optiektype	Symmetrisch

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Grijs
Beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]

Keurmerken en classificaties

Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja
ENEC-markering	-
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	1,6
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C

Wijziging van gegevens voorbehouden

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	<5

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)
8710163360096	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	3.600 lm	4000 K	120 lm/W
8710163360102	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	3.600 lm	4000 K	120 lm/W
8710163360157	WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN	3.600 lm	6500 K	120 lm/W
8710163362915	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	2.500 lm	4000 K	125 lm/W 125 lm/W
8710163362922	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	2.500 lm	4000 K	125 lm/W 125 lm/W
8710163360119	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	5.600 lm	4000 K	121 lm/W 121 lm/W
8710163360126	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	5.600 lm	4000 K	121 lm/W 121 lm/W
8710163360171	WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	5.600 lm	6500 K	121 lm/W 121 lm/W
8710163362939	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	3.400 lm	4000 K	121 lm/W 121 lm/W
8710163362946	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	3.400 lm	4000 K	121 lm/W 121 lm/W
8710163360072	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	1.800 lm	4000 K	120 lm/W

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8710163360096	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	30 W
8710163360102	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	30 W
8710163360157	WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN	30 W
8710163362915	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	20 W
8710163362922	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	20 W
8710163360119	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	46 W
8710163360126	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	46 W
8710163360171	WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	46 W
8710163362939	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	28 W
8710163362946	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	28 W
8710163360072	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	15 W

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.