



# Ledinaire Waterdicht – Waterdichte LED- armatuur van professionele. kwaliteit voor gebruik in industriële en andere. waterdichte omgevingen.

## Ledinaire Waterdicht WT060C

De reeks Ledinaire waterproof (WT060) bevat een selectie van populaire gebruiksklare, waterdichte LED-balken, die verkrijgbaar zijn met de hoge kwaliteitsniveaus van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar. Ledinaire maakt een snelle en eenvoudige installatie mogelijk, met de optie voor doorvoerbedrading.

### Voordelen

- Eenvoudige, solide behuizing, sealed for life.
- Comfortabel diffuus licht
- Tot 40% energiebesparing ten opzichte van conventionele armaturen

# Ledinaire Waterdicht WT060C

## Kenmerken

- robuuste en waterdichte armatuur, nieuw slank ontwerp
- lengte van 1200 mm, 1500 mm en 1800 mm
- 3-draads uitvoeringen met doorvoerbedrading beschikbaar (TW1)
- Montagebeugels kunnen over de volle lengte van de armatuur geplaatst worden

## Toepassing

- parkeergarages, onder luifel
- Fabriekshallen (tot 4 m hoogte)
- (Koude) opslagruimten


## Versions



Ledinaire Waterproof


## Maatschets

WT060C



WT060C	A	B	C	D	E	F	G
1200	30	30	30	1200	100	100	100
1500	30	30	30	1500	100	100	100
1800	30	30	30	1800	100	100	100
1800	30	30	30	1800	100	100	850

WT060C TW



WT060C TW	A	B	C	D	E	F
1200	30	30	30	1200	100	100
1500	30	30	30	1500	100	100

## Productgegevens



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C

# Ledinaire Waterdicht WT060C

## Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Servicetag	Nee

## Gegevens lichttechniek

Bundelhoek lichtbron	120 graden
Kleurweergave-index (CRI)	>80
Optiektype	Symmetrisch

## Bedrijfs- en elektrische gegevens

IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja

## Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Grijs
IK-classificatie	IK08
Beschermingsklasse	IP 66

## Keurmerken en classificaties

Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	-
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	1,6

## Initiële prestaties (conform IEC)

Aanvankelijke kleurkwaliteit	<5
Tolerantie lichtstroom	+/-10%

## Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		Lichtstroom
		kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	
8710163360096	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	4000 K	120 lm/W	3.600 lm
8710163360102	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	4000 K	120 lm/W	3.600 lm
8710163360157	WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN	6500 K	120 lm/W	3.600 lm
8710163362915	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	4000 K	125 lm/W	2.500 lm
8710163362922	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	4000 K	125 lm/W	2.500 lm
8710163360119	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	4000 K	121 lm/W	5.600 lm
8710163360126	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	4000 K	121 lm/W	5.600 lm
8710163360171	WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	6500 K	121 lm/W	5.600 lm
8710163362939	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	4000 K	121 lm/W	3.400 lm
8710163362946	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	4000 K	121 lm/W	3.400 lm
8710163360072	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	4000 K	120 lm/W	1.800 lm

## Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8710163360096	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	30 W	8710163360119	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	46 W
8710163360102	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	30 W	8710163360126	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	46 W
8710163360157	WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN	30 W	8710163360171	WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	46 W
8710163362915	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	20 W	8710163362939	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	28 W
8710163362922	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	20 W	8710163362946	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	28 W

## Ledinaire Waterdicht WT060C

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8710163360072	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	15 W

