

Ledinaire Waterproof

WT060C



Dokumentert kvalitet. Enkel installasjon. Alltid et pålitelig og rimelig valg for alle jobber.

Ledinaire Waterproof-serien (WT060) omfatter et utvalg av populære vanntette LED-armaturer som leveres med topp Philips-kvalitet til en konkurransedyktig pris. Ledinaire er pålitelig, energieffektiv og rimelig og gir enkel og rask installasjon med mulighet for gjennomkobling.

Fordeler

- Kvalitet og pålitelighet fra Philips
- Energibesparende
- Behagelig indirekte belysning
- Enkel montering via ekstern push-in-kobling

Applications

- Overbygde parkeringsplasser
- Industrierhaller (opptil 4 m høyde)
- Lagerrom

Funksjoner

- Robust (IK08) og vanntett (IP66) armatur

- Stort utvalg av lengder og lysnivåer
- Monteringsbraketter kan plasseres over hele lengden på armaturen

Versions



Ledinaire Waterproof




Ledinaire Waterproof WT060C




Ledinaire Waterproof

Målskisse



WT060C

WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN



WT060C TW

WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN

Produkt detaljer



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C

Generell informasjon

Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Service Tag	Nei

Teknisk belysning

Korrelerert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyskjevinkel for lyskilde	120 grad(er)
Optikktype	Symmetrisk

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Egnet for tilfeldig veksling	Ja
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Grå
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J sikret mot hærverk]

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	Ja
ENEC-merke	-
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	1,6
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +45 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	<5

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Lysutbytte (vurdert) (Nom)
911401876680	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	3 600 lm	120 lm/W
911401876780	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	3 600 lm	120 lm/W
911401892780	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	2 500 lm	125 lm/W 125 lm/W
911401892880	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	2 500 lm	125 lm/W 125 lm/W
911401876880	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	5 600 lm	121 lm/W 121 lm/W
911401876980	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	5 600 lm	121 lm/W 121 lm/W
911401893180	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	8 000 lm	123 lm/W 123 lm/W
911401876480	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	1 800 lm	120 lm/W

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401876680	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	30 W
911401876780	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	30 W
911401892780	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	20 W
911401892880	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	20 W
911401876880	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	46 W
911401876980	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	46 W
911401893180	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	65 W
911401876480	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	15 W