



LEDINAIRE – en glimrende LED, rett og slett

Ledinaire Waterproof

Ledinaire Waterproof-serien (WT060) omfatter et utvalg av populære vanntette LED-armaturer som leveres med topp Philips-kvalitet til en konkurransedyktig pris. Ledinaire er pålitelig, energieffektiv og rimelig og gir enkel og rask installasjon med mulighet for gjennomkobling.

Fordeler

- Kvalitet og pålitelighet fra Philips
- Energibesparende
- Behagelig indirekte belysning
- Enkel montering via ekstern push-in-kobling

Funksjoner

- Robust (IK08) og vanntett (IP66) armatur
- Stort utvalg av lengder og lysnivåer
- Monteringsbraketter kan plasseres over hele lengden på armaturen

Søknad

- Overbygde parkeringsplasser
- Industrierhaller (opptil 4 m høyde)
- Kjølerom, lager

Ledinaire Waterproof



Versions



Ledinaire Waterproof

Ledinaire Waterproof

Målskisse



Produkt detaljer



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Nei
Teknisk belysning	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 grad(er)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Optikktype	Symmetrisk
Drift og elektronikk	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Egnet for tilfeldig veksling	Ja
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsfarge	Grå
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK08
Ingress beskyttelseskode	IP66
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	−20 til +45 °C
CE-merke	Ja
ENEC-merke	–
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	1,6
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Innledende kromatisitet	<5
Lysstrømtoleranse	+/-10%

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
911401876680	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	120 lm/W	3 600 lm
911401876780	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	120 lm/W	3 600 lm
911401892780	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	125 lm/W	2 500 lm
911401892880	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	125 lm/W	2 500 lm
911401876880	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	121 lm/W	5 600 lm
911401876980	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	121 lm/W	5 600 lm
911401893180	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	123 lm/W	8 000 lm
911401876480	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	120 lm/W	1 800 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401876680	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	30 W
911401876780	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	30 W
911401892780	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	20 W
911401892880	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	20 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401876880	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	46 W
911401876980	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	46 W
911401893180	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	65 W
911401876480	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	15 W

