

Ledinaire Waterproof

WT060C



Ledinaire Waterproof – för dina dagliga belysningsjobb. Lätt att välja från hyllan och enkel att installera

Serien Ledinaire Waterproof (WT060) innehåller ett urval av populära, installationsfärdiga och vattentäta LED-armaturer med Philips höga kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Tillförlitliga, energieffektiva och prisvärda. Ledinaire möjliggör enkel och snabb installation, och det finns möjlighet att välja alternativ för genomgående kabel.

Fördelar

- Med kvaliteten och pålitligheten från Philips
- Energibesparande
- Behaglig, diffus belysning
- Enkel installation via extern tryckanslutning

Applications

- Parkeringshus
- Industrierhallar (upp till 4 m höjd)
- Förvaringsutrymmen

Funktioner


- Robust (IK08) och vattentät (IP65) armatur
- Välj bland flera olika längder och ljusnivåer
- Montagefästet kan placeras över hela armaturens längd

Versions

Ledinaire Waterproof


Ledinaire Waterproof WT060C

Måttskiss

[illegible]

WT060C LED18S/840 PSU L600 BN

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21



WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN

Produktinformation



Ledinaire waterproof,
WT060C



Ledinaire waterproof,
WT060C



Ledinaire waterproof,
WT060C



Ledinaire waterproof,
WT060C



Ledinaire waterproof,
WT060C



Ledinaire waterproof,
WT060C

Allmän information

Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Service tag	Nej

Ljusteknik

Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Färgåtergivningsindex	>80
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Optiktyp	Symmetrisk

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Max. dimringsnivå	Inte tillämplig

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg	Grå
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, skydd mot vattenstrålar]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J slagtålig]

Användning och godkännande

Glödtrådtest	Temperatur 850 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	-
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	1,6
Omgivningstemperatur	–20 till +45 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	<5

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
911401876680	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	3 600 lm	120 lm/W
911401876780	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	3 600 lm	120 lm/W
911401892780	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	2 500 lm	125 lm/W 125 lm/W
911401892880	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	2 500 lm	125 lm/W 125 lm/W
911401876880	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	5 600 lm	121 lm/W 121 lm/W
911401876980	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	5 600 lm	121 lm/W 121 lm/W
911401893180	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	8 000 lm	123 lm/W 123 lm/W
911401876480	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	1 800 lm	120 lm/W

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
911401876680	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	30 W
911401876780	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	30 W
911401892780	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	20 W
911401892880	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	20 W
911401876880	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	46 W
911401876980	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	46 W
911401893180	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	65 W
911401876480	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	15 W