



Ledinaire Waterproof – för dina dagliga belysningsjobb. Lätt att välja från hyllan och enkel att installera

Ledinaire Waterproof

Serien Ledinaire Waterproof (WT060) innehåller ett urval av populära, installationsfärdiga och vattentäta LED-armaturer med Philips höga kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Tillförlitliga, energieffektiva och prisvärda. Ledinaire möjliggör enkel och snabb installation, och det finns möjlighet att välja alternativ för genomgående kabel.

Fördelar

- Med kvaliteten och pålitligheten från Philips
- Energibesparande
- Behaglig, diffus belysning
- Enkel installation via extern tryckanslutning

Funktioner

- Robust (IK08) och vattentät (IP65) armatur
- Välj bland flera olika längder och ljusnivåer
- Montagefästet kan placeras över hela armaturens längd

Ledinaire Waterproof

Användning



- Parkeringshus
- Industrihallar (upp till 4 m höjd)
- Förvaringsutrymmen

Versions



Ledinaire Waterproof

Måttskiss



Produktinformation

	Ledinaire waterproof, WT060C		Ledinaire waterproof, WT060C
	Ledinaire waterproof, WT060C		Ledinaire waterproof, WT060C
	Ledinaire waterproof, WT060C		Ledinaire waterproof, WT060C

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Nej
Ljusteknik	
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Färgåtergivningsindex	>80
Optiktyp	Symmetrisk
Drift och elektricitet	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Max. dimringsnivå	Inte tilläpbar
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Grå
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08
Kod för kapslingsklass	IP66
Användning och godkännande	
Omgivningstemperatur	–20 till +45 °C
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	–
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
Glödtrådtest	Temperatur 850 °C, under 30 s
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	1,6
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initial kromaticitet	<5
Tolerans för ljusflöde	+/-10%

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
911401876680	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	120 lm/W	3 600 lm
911401876780	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	120 lm/W	3 600 lm
911401892780	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	125 lm/W	2 500 lm
911401892880	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	125 lm/W	2 500 lm
911401876880	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	121 lm/W	5 600 lm
911401876980	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	121 lm/W	5 600 lm
911401893180	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	123 lm/W	8 000 lm
911401876480	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	120 lm/W	1 800 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
911401876680	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	30 W
911401876780	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	30 W
911401892780	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	20 W
911401892880	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	20 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
911401876880	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	46 W
911401876980	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	46 W
911401893180	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	65 W
911401876480	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	15 W

Ledinaire Waterproof

