



# GreenPerform Waterproof +5: 5 beneficios extra, más valor

## GreenPerform Waterproof +5

Como todas las luminarias de la serie GreenPerform, GreenPerform Waterproof +5 ofrece un excelente ahorro de energía, una larga duración, un buen rendimiento óptico y un diseño robusto. GreenPerform Waterproof +5 ofrece una iluminación superior del piso, alta eficiencia de 150 a 154 lm/W, protección IP66, montaje rápido in situ y mantenimiento fácil. Elige las lámparas GreenPerform Waterproof +5 para una gran variedad de espacios industriales y de oficina.

### Beneficios

- Excelente ahorro de energía
- Iluminación de piso superior
- Resistente al agua (IP66)
- Montaje rápido in situ
- Mantenimiento sencillo

### Características


- Hasta 154 lm/W
- Vida útil de 50 000 horas (L70B50 a 25 °C)
- Óptica de haz amplio, iluminación de piso uniforme y superior
- IP66/IK08, fuerte y robusto

### Aplicaciones

- Estacionamientos
- Depósitos
- Fábricas

# GreenPerform Waterproof +5

## Plano de dimensiones



### Información técnica sobre la luz

Índice de producción de color (IRC) 80

### Operación y aspectos eléctricos

Clase de protección IEC Clase de seguridad I

Voltaje de entrada 100 a 277 V

Frecuencia de línea 50 to 60 Hz

### Controles y atenuación

Regulable Fijo

### Mecánica y carcasa

Tipo de cubierta óptica Recipiente/cubierta de policarbonato

Color de la carcasa Gris y blanco

Código de protección de impacto mec. IK08

Código de protección de ingreso IP66

### Aprobación y aplicación

Rango de temperatura ambiente -30 a +50 °C

Marca CE No

### Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso -10% / +10%

### Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Eficacia luminica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
911401553446	WT178C LED22S/830 PSU L600	3000 K	140 lm/W	2,100 lm
911401553646	WT178C LED22S/865 PSU L600	6500 K	150 lm/W	2,250 lm
911401553746	WT178C LED27S/830 PSU L600	3000 K	144 lm/W	2,520 lm
911401553846	WT178C LED27S/840 PSU L600	4000 K	154.3 lm/W	2,700 lm
911401553946	WT178C LED27S/865 PSU L600	6500 K	154.3 lm/W	2,700 lm
911401554046	WT178C LED43S/830 PSU L1200	3000 K	143 lm/W	4,075 lm
911401554146	WT178C LED43S/840 PSU L1200	4000 K	152.6 lm/W	4,350 lm
911401554246	WT178C LED43S/865 PSU L1200	6500 K	152.6 lm/W	4,350 lm
911401554346	WT178C LED54S/830 PSU L1200	3000 K	144 lm/W	5,040 lm
911401554446	WT178C LED54S/840 PSU L1200	4000 K	154.3 lm/W	5,400 lm
911401554646	WT178C LED54S/865 PSU L1200	6500 K	154.3 lm/W	5,400 lm

## GreenPerform Waterproof +5

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color		Flujo luminoso
		correlacionada (nominal)	Eficacia luminica (promedio) (nominal)	
911401554746	WT178C LED64S/830 PSU L1500	3000 K	144 lm/W	6,048 lm
911401554846	WT178C LED64S/840 PSU L1500	4000 K	153.6 lm/W	6,450 lm
911401555046	WT178C LED64S/865 PSU L1500	6500 K	153.6 lm/W	6,450 lm
911401555146	WT178C LED87S/830 PSU L1500	3000 K	144 lm/W	8,136 lm
911401555246	WT178C LED87S/840 PSU L1500	4000 K	154 lm/W	8,700 lm
911401555446	WT178C LED87S/865 PSU L1500	6500 K	154 lm/W	8,700 lm

### Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401553446	WT178C LED22S/830 PSU L600	15 W
911401553646	WT178C LED22S/865 PSU L600	15 W
911401553746	WT178C LED27S/830 PSU L600	17.5 W
911401553846	WT178C LED27S/840 PSU L600	17.5 W
911401553946	WT178C LED27S/865 PSU L600	17.5 W
911401554046	WT178C LED43S/830 PSU L1200	28.5 W
911401554146	WT178C LED43S/840 PSU L1200	28.5 W
911401554246	WT178C LED43S/865 PSU L1200	28.5 W
911401554346	WT178C LED54S/830 PSU L1200	35 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401554446	WT178C LED54S/840 PSU L1200	35 W
911401554646	WT178C LED54S/865 PSU L1200	35 W
911401554746	WT178C LED64S/830 PSU L1500	42 W
911401554846	WT178C LED64S/840 PSU L1500	42 W
911401555046	WT178C LED64S/865 PSU L1500	42 W
911401555146	WT178C LED87S/830 PSU L1500	56.5 W
911401555246	WT178C LED87S/840 PSU L1500	56.5 W
911401555446	WT178C LED87S/865 PSU L1500	56.5 W

