



Architectural MSD – Natfarver med enkeltsocket.

Den høje lyseffektivitet og optimale lyskilde gas i enkeltsoklede Architectural MSD-lyskilder skaber en høj lysstråleintensitet og fantastisk farvegengivelse. Mens lyskildens kompakte lysbue muliggør effektiv lysstrålestyring og høj intensitet. Ideel til at belyse arkitektur af enhver slags om natten.

Fordele

- Højt lumenudbytte
- Lav ejerskabsomkostning
- Fantastiske farver

Applications

- Display lys
- Arkitektonisk lys
- Studio og disko belysning
- Lysleder

Funktioner

- Højt lysudbytte
- Kompakt lysbue
- Gode farveegenskaber
- Universal brændestilling
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Versions




XPPR XDMSD 0013




XPPR_XDMSD_0007-Product photo

Målskitse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 1200.1CT/3	42,5 mm	14,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	183 mm	54 mm	53 mm	52 mm



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 575 1CT/16	30 mm	8,0 mm	64 mm	66 mm	65 mm	125 mm	36 mm	35 mm	34 mm

Generelle oplysninger

Driftsposition
 UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]

Lysteknisk

Farvekode	- [Not Specified]
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6000 K

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Fod
928172005114	MSD 1200.1CT/3	G22
928098805114	MSD 575 1CT/16	GX9.5

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Farvegengivelsesindeks (CRI)
928172005114	MSD 1200.1CT/3	92.000 lm	73
928098805114	MSD 575 1CT/16	43.000 lm	72

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Lyskildens strømstyrke (nom.)
928172005114	MSD 1200.1CT/3	1.200 W	13,8 A
928098805114	MSD 575 1CT/16	575 W	7,6 A