



Architektonische Anstrahlung auf höchstem Niveau

Die hochleistungsfähige MSD Metallhalogen- Entladungslampe bietet eine ausgezeichnete Farbwiedergabe und zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus.

Vorteile

- Hohe Lichtabstrahlung
- Geringe Betriebskosten
- Exzellente Farben

Applications

- Architektonische Beleuchtung
- Studio- und Discobeleuchtung

Merkmale

- Lange Lebensdauer
- Kompakter Lichtbogen

- Ausgezeichnete Farbeigenschaften
- Beliebige Brennstellung
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Versions




XPPR XDMSD 0013




XPPR_XDMSD_0007-Product photo

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 1200.1CT/3	42.5 mm	14.0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	183 mm	54 mm	53 mm	52 mm



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 575 1CT/16	30 mm	8.0 mm	64 mm	66 mm	65 mm	125 mm	36 mm	35 mm	34 mm

Allgemeine Informationen

Betriebsstellung UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]

Lichttechnische Daten

Farbcode	- [Not Specified]
Ähnlichste Farbtemperatur	6000 K

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Sockel
8727900911350	MSD 1200.1CT/3	G22
8727900917550	MSD 575 1CT/16	GX9.5

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex (CRI)
8727900911350	MSD 1200.1CT/3	92'000 lm	73
8727900917550	MSD 575 1CT/16	43'000 lm	72

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Lampenstrom (Nom)
8727900911350	MSD 1200.1CT/3	1'200 W	13.8 A
8727900917550	MSD 575 1CT/16	575 W	7.6 A