



Philips Arquitectura

La alta eficacia luminosa y el relleno óptimo de gas de las lámparas Architectural MSD de una terminación crean una intensidad de haz alta y una excelente reproducción del color. Al mismo tiempo, el arco compacto de la lámpara permite un control de haz eficiente y alta intensidad. Idónea para iluminar todo tipo de arquitectura de noche.

Beneficios

- Alto flujo luminoso
- Bajo coste de propiedad
- Colores excelentes

Applications

- Iluminación de expositores
- Iluminación arquitectónica
- Iluminación de discotecas y estudios
- Iluminación de fibra óptica

Características

- Larga vida útil
- Arco compacto
- Excelentes características cromáticas
- Posición de encendido universal
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Versions




XPPR XDMSD 0013




XPPR_XDMSD_0007-Product photo

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 1200.1CT/3	42,5 mm	14,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	183 mm	54 mm	53 mm	52 mm



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 575 1CT/16	30 mm	8,0 mm	64 mm	66 mm	65 mm	125 mm	36 mm	35 mm	34 mm

Información general

Posición de funcionamiento
 UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]

Datos técnicos de la luz

Código de color	- [Not Specified]
Temperatura de color correlacionada (nom.)	6000 K

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Información general

Order Code	Full Product Name	Base del casquillo
91135000	MSD 1200 1CT/3	G22
91755000	MSD 575 1CT/16	GX9.5

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Índice de reproducción cromática (IRC)
91135000	MSD 1200 1CT/3	92.000 lm	73
91755000	MSD 575 1CT/16	43.000 lm	72

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Corriente de lámpara (nom.)
91135000	MSD 1200 1CT/3	1.200 W	13,8 A
91755000	MSD 575 1CT/16	575 W	7,6 A

