

Espectáculo MSR

XDMSRHR



Philips Espectáculo MSR

Lámparas de haluro metálico de reignición en caliente y gran eficacia diseñadas para una recolección óptima de la luz

Beneficios

- Gran eficacia luminosa
- Arco compacto (5 - 20 mm)
- Excelente reproducción cromática
- Regulable con una temperatura de color estable

Applications

- Filmaciones en interiores y exteriores
- Estudios y teatros
- Fotografía profesional
- Simulación solar

Características

- Periodo de calentamiento de 2 minutos
- Parte superior del bulbo esmerilada para evitar un rayo central excesivamente brillante en luminarias abiertas
- Posición de encendido universal
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Versions




XPPR_XDMSR_0005-Product photo




XPPR_XDMSR_0013-Product photo

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575 HR 1CT/4	30 mm	7,0 mm	69 mm	71 mm	70 mm	145 mm	43 mm	42 mm	41 mm



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 400 HR 1CT/4	23 mm	6,0 mm	59 mm	61 mm	60 mm	110 mm	24 mm	23,5 mm	23 mm

Información general

Posición de funcionamiento
 UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]

Datos técnicos de la luz

Código de color - [Not Specified]

Controles y regulación

Regulable Sí

Información general

Order Code	Full Product Name	Base del casquillo
22105000	MSR 575 HR 1CT/4	G22
22796000	MSR 400 HR 1CT/4	GZZ9.5

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo lumínico (mín.)	Flujo luminoso	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Índice de reproducción cromática (IRC)
22105000	MSR 575 HR 1CT/4	43.200 lm	48.000 lm	6000 K	90
22796000	MSR 400 HR 1CT/4	28.080 lm	31.200 lm	5830 K	92

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Corriente de lámpara (nom.)
22105000	MSR 575 HR 1CT/4	575 W	6,75 A
22796000	MSR 400 HR 1CT/4	400 W	7 A

