



Philips Espectáculo MSR

Espectáculo MSR

Lámparas de haluro metálico de reignición en caliente y gran eficacia diseñadas para una recolección óptima de la luz

Beneficios

- Gran eficacia luminosa
- Arco compacto (5 - 20 mm)
- Excelente reproducción cromática
- Regulable con una temperatura de color estable

Características

- Periodo de calentamiento de 2 minutos
- Parte superior del bulbo esmerilada para evitar un rayo central excesivamente brillante en luminarias abiertas
- Posición de encendido universal

Aplicaciones

- Filmaciones en interiores y exteriores
- Estudios y teatros
- Fotografía profesional
- Simulación solar

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Versions




XPPR_XDMSR_0005-Product photo




XPPR_XDMSR_0013-Product photo

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575	30 mm	7,0	69 mm	71 mm	70	145 mm	43 mm	42	41 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 400	23 mm	6,0	59 mm	61 mm	60	110 mm	24 mm	23,5	23 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	

Información general	
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL
Datos técnicos de la luz	
Código de color	-
Controles y regulación	
Regulable	Sí

Información general

Espectáculo MSR

Order Code	Full Product Name	Base del casquillo
22105000	MSR 575 HR 1CT/4	G22

Order Code	Full Product Name	Base del casquillo
22796000	MSR 400 HR 1CT/4	GZZ9.5

Datos técnicos de la luz

		Temperatura de color	Índice de reproducción cromática (IRC)	Flujo lumínico (mín.)	Flujo luminoso
Order Code	Full Product Name	correlacionada (nom.)			
22105000	MSR 575 HR 1CT/4	6000 K	90	43.200 lm	48.000 lm

		Temperatura de color	Índice de reproducción cromática (IRC)	Flujo lumínico (mín.)	Flujo luminoso
Order Code	Full Product Name	correlacionada (nom.)			
22796000	MSR 400 HR 1CT/4	5830 K	92	28.080 lm	31.200 lm

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Consumo de energía
22105000	MSR 575 HR 1CT/4	6,75 A	575 W

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Consumo de energía
22796000	MSR 400 HR 1CT/4	7 A	400 W

