

MSR Hot Restrike

XDMSRHR



MSR Hot Restrike: luz de día instantánea en todo momento

Gracias a una temperatura de color optimizada y un alto índice de reproducción de color, MSR Hot Restrike crea la "luz de día" perfecta en cualquier condición. También, el diseño de la lámpara con terminal simple permite el reencendido en caliente, lo que asegura que la iluminación de luz de día y la magnífica reproducción de colores están siempre disponibles de forma instantánea. Además, cuenta con la tecnología innovadora P3, desarrollada por Philips, que permite el uso en temperaturas más altas y, por lo tanto, extiende la vida útil y la consistencia en la emisión de luz de gran calidad.

Beneficios

- Permite el uso a temperaturas más altas en cualquier posición de funcionamiento. Vida útil más prolongada, menos fallas tempranas, rendimiento consistente durante la vida útil
- Color de luz de día perfecto gracias a la temperatura de 6 000 K con excelentes características de color requeridas para el decorado
- Sin movimiento de arco
- Producción alta de flujo luminoso
- Gran intensidad de haz
- Es posible el reencendido en caliente, lo que garantiza la disponibilidad de la luz todo el tiempo

Applications

- Filmación en interiores y exteriores
- Teatros

Versions




XPPR_XDMSR_0005-Product photo

- Fotografía profesional
- Simulación solar

Características

- Protección Philips Pinch
- Relleno MSR
- Geometría de tubos de descarga óptima
- Gran eficacia
- Concepto de lámpara de terminal simple
- Capacidad de reencendido en caliente
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilé la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575 HR 1CT/4	30 mm	7.0 mm	69 mm	71 mm	70 mm	145 mm	43 mm	42 mm	41 mm

Información general

Tapa-base	G22
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]

Información técnica sobre la luz

Código de color	- [Not Specified]
Flujo luminoso (mín.)	43,200 lm
Flujo luminoso	48,000 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6000 K
Índice de producción de color (IRC)	90

Operación y aspectos eléctricos

Consumo de energía	575 W
Corriente de la lámpara (nominal)	6.75 A

Controles y atenuación

Regulable	Sí
-----------	----

