



Description du produit

La MSR 250 HR peut être utilisée comme alternative à la Ceramic ST 250 HR pour la lumière naturelle. Elle est interchangeable sur le même appareil.

Avantages

- Permet une utilisation à des températures supérieures dans n'importe quelle position de fonctionnement. Durée de vie plus longue, moins de défaillances précoces, performances constantes sur le long terme
- Couleur de lumière naturelle parfaite grâce à une température de 6 000 K avec d'excellentes caractéristiques de couleurs requises pour le plateau
- Pas de mouvement de l'arc
- Flux lumineux élevé
- Intensité de faisceau élevée
- Possibilité de rallumage à chaud pour une disponibilité de lumière à tout moment

Applications

- Tournage intérieur et extérieur
- Théâtres
- Photographie professionnelle
- Simulation solaire

Fonctions

- Protection de pincement Philips
- Remplissage MSR
- Géométrie optimale des tubes de décharge
- Efficacité élevée

- Concept de lampe à un seul culot
- Capacité de réamorçage à chaud
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30

minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Versions




XPPR_XDMSR_0005-Product photo




XPPR_XDMSR_0013-Product photo

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575 HR 1CT/4	30 mm	7,0 mm	69 mm	71 mm	70 mm	145 mm	43 mm	42 mm	41 mm



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 400 HR 1CT/4	23 mm	6,0 mm	59 mm	61 mm	60 mm	110 mm	24 mm	23,5 mm	23 mm

Informations générales

Position de fonctionnement UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]

Données techniques de l'éclairage

Code couleur - [Not Specified]

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Oui

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot
8718291221050	MSR 575 HR 1CT/4	G22
8718291227960	MSR 400 HR 1CT/4	GZZ9.5

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux (min.)	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
8718291221050	MSR 575 HR 1CT/4	43.200 lm	48.000 lm	6000 K	90
8718291227960	MSR 400 HR 1CT/4	28.080 lm	31.200 lm	5830 K	92

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Courant lampe (nom.)
8718291221050	MSR 575 HR 1CT/4	575 W	6,75 A
8718291227960	MSR 400 HR 1CT/4	400 W	7 A