



Description du produit

MSR

La MSR 250 HR peut être utilisée comme alternative à la Ceramic ST 250 HR pour la lumière naturelle. Elle est interchangeable sur le même appareil.

Avantages

- Permet une utilisation à des températures supérieures dans n'importe quelle position de fonctionnement. Durée de vie plus longue, moins de défaillances précoces, performances constantes sur le long terme
- Couleur de lumière naturelle parfaite grâce à une température de 6 000 K avec d'excellentes caractéristiques de couleurs requises pour le plateau
- Pas de mouvement de l'arc
- Flux lumineux élevé
- Intensité de faisceau élevée
- Possibilité de rallumage à chaud pour une disponibilité de lumière à tout moment

Fonctions

- Protection de pincement Philips
- Remplissage MSR
- Géométrie optimale des tubes de décharge
- Efficacité élevée
- Concept de lampe à un seul culot
- Capacité de réamorçage à chaud

Application

- Tournage intérieur et extérieur
- Théâtres
- Photographie professionnelle
- Simulation solaire

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Versions




XPPR_XDMSR_0005-Product photo




XPPR_XDMSR_0013-Product photo

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575	30 mm	7,0	69 mm	71 mm	70	145 mm	43 mm	42	41 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 400	23 mm	6,0	59 mm	61 mm	60	110 mm	24 mm	23,5	23 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	

Informations générales

Position de fonctionnement UNIVERSEL

Données techniques de l'éclairage

Code couleur -

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Oui

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot
22105000	MSR 575 HR 1CT/4	G22

Order Code	Full Product Name	Culot
22796000	MSR 400 HR 1CT/4	GZZ9.5

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur		
			(IRC)	Flux lumineux (min.)	Flux lumineux
22105000	MSR 575 HR 1CT/4	6000 K	90	43 200 lm	48 000 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur		
			(IRC)	Flux lumineux (min.)	Flux lumineux
22796000	MSR 400 HR 1CT/4	5830 K	92	28 080 lm	31 200 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Consommation électrique
22105000	MSR 575 HR 1CT/4	6,75 A	575 W

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Consommation électrique
22796000	MSR 400 HR 1CT/4	7 A	400 W

