

MSR Hot Restrike

XDMSRHR



Lampe:

Høyeffektive "hot-restrike" metallhalogen lamper designet for optimal lyssamling

Fordeler

- Høy lyseffekt
- Kompakt bue (5 - 20 mm)
- Ypperlig fargegjengivelse
- Dimmbar med stabil fargetemperatur

Applications

- Innendørs og utendørs filming
- Teatre og diskoteker
- Profesjonell fotografering
- Solsimulering

Funksjoner

- Oppvarmingstid 2 minutter
- Frosttatt topp på ytre pære for å unngå for lys senterstråle i åpne armaturer
- Universell brennstilling
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Versions




XPPR_XDMSR_0005-Product photo




XPPR_XDMSR_0013-Product photo

Målskisse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575 HR 1CT/4	30 mm	7,0 mm	69 mm	71 mm	70 mm	145 mm	43 mm	42 mm	41 mm



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 400 HR 1CT/4	23 mm	6,0 mm	59 mm	61 mm	60 mm	110 mm	24 mm	23,5 mm	23 mm

Generell informasjon

Driftsposisjon

UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]

Teknisk belysning

Fargekode - [Not Specified]

Kontroller og dimming

Kan dimmes Ja

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Sokkelbase
928097705115	MSR 575 HR 1CT/4	G22
928050205115	MSR 400 HR 1CT/4	GZZ9.5

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse (min.)	Lysytelse	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)
928097705115	MSR 575 HR 1CT/4	43 200 lm	48 000 lm	6000 K	90
928050205115	MSR 400 HR 1CT/4	28 080 lm	31 200 lm	5830 K	92

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	lyskildestrøm (nom.)
928097705115	MSR 575 HR 1CT/4	575 W	6,75 A
928050205115	MSR 400 HR 1CT/4	400 W	7 A