



MSR – bright vivid colors, always

The high color rendering index of the single ended MSR series ensures that everyone in the audience can enjoy the true colors of the scenery, the stage props, the players and their costumes – in fact everything that is on stage can be made bright and vivid in daylight quality light. Also, thanks to the single ended lamp concept, the luminaire has optimal light collection and direction possibilities to help ensure brightness on stage exactly where and when it is needed. In addition, the MSR can be used in any burning position for easy set-up and convenience.

Avantages

- Collecte de la lumière optimale
- Excellentes caractéristiques de couleurs
- Luminosité sur la scène

Applications

- Scènes de théâtre
- Discothèques
- Évènements
- Spectacles

Fonctions

- Concept de lampe à un seul culot
- Indice de rendu des couleurs élevé
- Températures de couleurs lumière naturelle

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Versions




XPPR_XDMSR_0018-Product photo




XPPR XDMSR 0025

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200 1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm
MSR 1200/2.1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575/2 10H 1CT/4	30 mm	7,0 mm	64 mm	66 mm	65 mm	125 mm	36 mm	35 mm	34 mm

Informations générales

Position de fonctionnement UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot
8727900911213	MSR 1200 1CT/3	G22
8727900911336	MSR 1200/2.1CT/3	G22
8718291221272	MSR 575/2 10H 1CT/4	GX9.5

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Code couleur	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
8727900911213	MSR 1200 1CT/3	-	103.000 lm	5900 K	80
8727900911336	MSR 1200/2.1CT/3	2	104.000 lm	7200 K	85
8718291221272	MSR 575/2 10H 1CT/4	2	47.000 lm	6990 K	73

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Courant lampe (nom.)
8727900911213	MSR 1200 1CT/3	1.200 W	13,8 A
8727900911336	MSR 1200/2.1CT/3	1.200 W	13,8 A
8718291221272	MSR 575/2 10H 1CT/4	575 W	6,75 A