

PHILIPS

Lighting



MSR Gold™

MiniFastFit – lamp replacement in seconds

MSR GOLD

Thanks to the specially designed lamp base, the MSR Gold™ MiniFastFit takes just seconds to replace, to help ensure non-stop clubbing entertainment. In addition, the innovative gold plated pins ensure excellent current transfer to prolong lamp and lamp holder lifetimes and thereby reduce lamp replacement costs. Easy handling and small compact fixture designs are allowed by the lamps compact size, while the very short arc provides a high perceived brightness and high beam intensity.

Avantages

- Lamp replacement in just seconds
- Easy handling, smaller and lighter fixtures
- Reduces early lamp or lamp holder failures. Excellent current transfer
- High perceived brightness
- High beam intensity

Fonctions

- Philips MiniFastFit
- Compact design
- Innovative gold plated pins
- High color temperature
- Very short arc

MSR GOLD

Application

- Events
- Shows
- Touring/Stage

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Versions



MSR Gold™ 1000 MiniFastFit




XPPR_XDMSR_0008-Product photo




XPPR XDMRSR 0015

Schéma dimensionnel




| Product | D (max) | O | L (min) | L (max) | L | C (max) | F (max) | F | F (min) |
|---|------------|-----------|-------------|-------------|----------|--------------|------------|----------|------------|
| MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4 | 23.2 mm | 3.5 mm | 55 mm mm | 57 mm mm | 56 mm | 112 mm mm | 36.5 mm | 36 mm | 35.3 mm |
| MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4 | 23.2 mm | 3.8 mm | 55 mm mm | 57 mm mm | 56 mm | 112 mm mm | 36.5 mm | 36 mm | 35.3 mm |



| Product | D (max) | O | L (min) | L (max) | L | C (max) | F (max) | F | F (min) |
|--|------------|--------|---------|---------|-------|------------|---------|-------|---------|
| MSR Gold 1000 MiniFastFit 1CT/4 | 26 mm | 5.5 mm | 55 mm | 57 mm | 56 mm | 112 mm | 36.5 mm | 36 mm | 35.3 mm |

Schéma dimensionnel



| Product | D (max) | O | L (min) | L (max) | L | C (max) |
|----------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| MSR Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/4 | 23 mm | 5.0 mm | 65.8 mm | 67.8 mm | 66.8 mm | 126 mm |

Informations générales

| | |
|----------------------------|-----------|
| Position de fonctionnement | UNIVERSEL |
|----------------------------|-----------|

Commandes et gradation

| | |
|------------------------------------|-----|
| Variation de l'intensité lumineuse | Oui |
|------------------------------------|-----|

Informations générales

| Order Code | Full Product Name | Culot |
|------------|-----------------------------------|--------|
| 78508800 | MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4 | PGJX36 |
| 22111100 | MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4 | PGJX28 |

| Order Code | Full Product Name | Culot |
|------------|-----------------------------------|--------|
| 22109800 | MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4 | PGJX28 |
| 22117300 | MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4 | PGJX28 |

Données techniques de l'éclairage

| Order Code | Full Product Name | Température de couleur corrélée (nom.) | Indice de rendu de couleur (IRC) | Code couleur | Flux lumineux (min.) | Flux lumineux |
|------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|---------------|
| 78508800 | MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4 | 6000 K | 80 | - | - | 79'300 lm |
| 22111100 | MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4 | 9300 K | 78 | 2 | - | 22'700 lm |
| 22109800 | MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4 | 7500 K | 70 | 2 | - | 35'500 lm |
| 22117300 | MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4 | 7200 K | 75 | 2 | 44'000 lm | 48'000 lm |

Fonctionnement et électricité

| Order Code | Full Product Name | Courant lampe (nom.) | Consommation électrique |
|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 78508800 | MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4 | 11.4 A | 1'000 W |
| 22111100 | MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4 | 3.75 A | 300 W |

| Order Code | Full Product Name | Courant lampe (nom.) | Consommation électrique |
|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 22109800 | MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4 | 10.2 A | 575 W |
| 22117300 | MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4 | 10.2 A | 700 W |



© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.

www.lighting.philips.com
2023, août 2 - Les données sont sujettes à changement