

Filament Plat monocolot

XHMPP



Lampe :

Lampes à capsule halogène en quartz basse tension

Avantages

- La petite taille permet l'utilisation de systèmes optiques compacts et efficaces
- Emission lumineuse élevée et constante pendant la durée de vie

Applications

- Microscopes
- Equipement optique
- Visionneuse de diapositives et de films

- Equipement médical
- Applications industrielles

Fonctions

- Les lampes halogène en quartz les plus petites du marché
- Ampoule en quartz corrigée de la distorsion et positionnement du filament défini avec précision pour une performance optimale du faisceau
- La lampe à filament carré 5761 est spécialement conçue pour les microscopes avec lecture par ordinateur

Versions


XPPR_XHMPSEFF_0001-
Product photo

XPPR_XHMPSEFF_0002-
Product photo


XPPR_XHMPSEFF_0003

XPPR_XHMPSEFF_0001-
Product photo


Schéma dimensionnel



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F	11,5 mm	31,5 mm	32,25 mm	32 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	50 mm
7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F	11,5 mm	29,75 mm	30,25 mm	30 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	44 mm
7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	11,5 mm	31,5 mm	32,25 mm	32 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	50 mm
7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	11,5 mm	31,5 mm	33,25 mm	33 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	50 mm
7724 EVA 100W GY6.35 12V	10,7 mm	29,65 mm	30,25 mm	30 mm	1,30 mm	1,25 mm	1,20 mm	44 mm
7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V	12,5 mm	32,75 mm	33,25 mm	33 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	55 mm



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
14531 360W G5.3 82V 1CT	11,5 mm	30,8 mm	32 mm	31,8 mm	1,65 mm	1,50 mm	1,47 mm	57 mm



Product	D (max)	L (max)	C (max)
5761 30W G4 6V	9,5 mm	19,75 mm	31 mm
6605 10W G4 6V 1CT/10X10F	9,5 mm	19,75 mm	31 mm
7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	9,5 mm	19,75 mm	31 mm
7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	9,5 mm	19,75 mm	31 mm

Mécanique et boîtier

Matériaux des lampes

Quartz ouvert aux UV

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot	Position de fonctionnement
8711500424631	14531 360W G5.3 82V 1CT	G5.3	S90
8711500409829	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F	G6.35	S90
8711500409836	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	G6.35	S90
8711500410290	7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V	G6.35	S90
8711500410207	7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	G6.35	S90
8711500426673	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F	G6.35	S90
8711500409850	7724 EVA 100W GY6.35 12V	GY6.35	S90
8711500410092	6605 10W G4 6V 1CT/10X10F	G4	UNIVERSEL
8711500410276	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	G4	S90

Order Code	Full Product Name	Culot	Position de fonctionnement
8711500409867	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	G4	UNIVERSEL
8711500410849	5761 30W G4 6V	G4	UNIVERSEL

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
8711500424631	14531 360W G5.3 82V 1CT	-	3300 K	100
8711500409829	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F	-	-	100
8711500409836	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	-	3450 K	100
8711500410290	7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V	-	3550 K	100
8711500410207	7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	-	3450 K	100
8711500426673	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F	-	-	-
8711500409850	7724 EVA 100W GY6.35 12V	-	3300 K	100
8711500410092	6605 10W G4 6V 1CT/10X10F	150 lm	2700 K	100
8711500410276	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	200 lm	3200 K	100
8711500409867	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	460 lm	-	100
8711500410849	5761 30W G4 6V	765 lm	3200 K	100

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8711500424631	14531 360W G5.3 82V 1CT	360 W
8711500409829	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F	50 W
8711500409836	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	150 W
8711500410290	7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V	250 W
8711500410207	7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	150 W
8711500426673	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F	95 W
8711500409850	7724 EVA 100W GY6.35 12V	100 W
8711500410092	6605 10W G4 6V 1CT/10X10F	10 W
8711500410276	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	10 W
8711500409867	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	20 W
8711500410849	5761 30W G4 6V	30 W