



Productomschrijving

Focusline Microprojection

Kwartshalogeen-capsulelampen met lage spanning.

Voordelen

- Klein formaat maakt het gebruik mogelijk van compacte, efficiënte optische systemen
- Constante, hoge lichtopbrengst tijdens de levensduur

Kenmerken

- De kleinste kwartshalogeenlampen die verkrijgbaar zijn
- Vervormingsvrije kwartsballon en nauwkeurig bepaalde gloeidraadpositie voor optimale bundelprestaties
- Lamp 5761 met vierkante gloeidraad is speciaal ontworpen voor microscopen met computeruitlezing

Toepassing

- Microscopen
- Optische apparatuur
- Dia- en filmviewers
- Medische apparatuur
- Industriële toepassingen

Versions



XPPR_XHMPSEFF_0001-Product photo





XPPR_XHMPSEFF_0002-Product photo



XPPR XHMPSEFF 0003

Maatschets




Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
14623 95W	11,5 mm	31,5 mm	32,25	32	1,05 mm	1 mm	0,95	50 mm
G6.35 17V 1CT/ 10X10F			mm	mm			mm	
7027 50W	11,5 mm	29,75	30,25	30	1,05 mm	1 mm	0,95	44 mm
G6.35 12V 1CT/ 10X10F		mm	mm	mm			mm	
7158 150W	11,5 mm	31,5 mm	32,25	32	1,05 mm	1 mm	0,95	50 mm
G6.35 24V 1CT/ 10X10F			mm	mm			mm	
7158XHP 150W	11,5 mm	31,5 mm	33,25	33	1,05 mm	1 mm	0,95	50 mm
G6.35 24V 1CT/ 10X10F			mm	mm			mm	
7724 EVA 100W	10,7 mm	29,65	30,25	30	1,30 mm	1,25	1,20	44 mm
GY6.35 12V		mm	mm	mm		mm	mm	
7748XHP EHJ- S 250W G6.35	12,5 mm	32,75	33,25	33	1,05 mm	1 mm	0,95	55 mm
24V			mm	mm			mm	

Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
14531 360W	11,5 mm	30,8 mm	32 mm	31,8	1,65 mm	1,50	1,47 mm	57 mm
G5.3 82V 1CT				mm		mm		

Focusline Microprojection

Maatschets



Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampmateriaal	Kwarts-UV Open
---------------	----------------

Product	D (max)	L (max)	C (max)
5761 30W G4 6V	9,5 mm	19,75 mm	31 mm
6605 10W G4 6V 1CT/10X10F	9,5 mm	19,75 mm	31 mm
7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	9,5 mm	19,75 mm	31 mm
7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	9,5 mm	19,75 mm	31 mm

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lampvoet	Gebruiksstand
8711500424631	14531 360W G5.3 82V 1CT	G5.3	S90
8711500409829	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F	G6.35	S90
8711500409836	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	G6.35	S90
8711500410290	7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V	G6.35	S90
8711500410207	7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	G6.35	S90
8711500426673	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F	G6.35	S90

Order Code	Full Product Name	Lampvoet	Gebruiksstand
8711500409850	7724 EVA 100W GY6.35 12V	GY6.35	S90
8711500410092	6605 10W G4 6V 1CT/10X10F	G4	UNIVERSEEL
8711500410276	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	G4	S90
8711500409867	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	G4	UNIVERSEEL
8711500410849	5761 30W G4 6V	G4	UNIVERSEEL

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom
8711500424631	14531 360W G5.3 82V 1CT	3300 K	100	-
8711500409829	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F	-	100	-
8711500409836	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	3450 K	100	-
8711500410290	7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V	3550 K	100	-
8711500410207	7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	3450 K	100	-

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom
8711500426673	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F	-	-	-
8711500409850	7724 EVA 100W GY6.35 12V	3300 K	100	-
8711500410092	6605 10W G4 6V 1CT/10X10F	2700 K	100	150 lm
8711500410276	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	3200 K	100	200 lm
8711500409867	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	-	100	460 lm
8711500410849	5761 30W G4 6V	3200 K	100	765 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8711500424631	14531 360W G5.3 82V 1CT	360 W
8711500409829	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F	50 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8711500409836	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	150 W
8711500410290	7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V	250 W

Focusline Microprojection

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8711500410207	7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	150 W
8711500426673	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F	95 W
8711500409850	7724 EVA 100W GY6.35 12V	100 W
8711500410092	6605 10W G4 6V 1CT/10X10F	10 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8711500410276	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	10 W
8711500409867	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	20 W
8711500410849	5761 30W G4 6V	30 W

