



# Philips Médicas UVB

## Médicas UVB

Lámparas compactas o tubulares de vapor de mercurio a baja presión de un solo terminal

### Beneficios

- Mínimos efectos secundarios como enrojecimiento, picor y quemaduras
- Período de exposición más corto y menos radiación eritemal que con las lámparas UVB convencionales
- Efecto terapéutico óptimo con mínimos efectos secundarios
- Eficacia máxima en la piel demostrada

### Características

- Emite radiaciones para usos terapéuticos y otras aplicaciones

### Aplicaciones

- Fototerapia en dermatología (soriasis, SUP)
- Estas lámparas producen radiación UV-B que es nociva para los ojos y la piel. Por tanto, sólo están disponibles para usos médicos e industriales

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.


Versions



XPPR XUMTLRS G13

XPPR\_XUMTL\_0002-Product photo

Plano de dimensiones



| Product           | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|-------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| TL 100W/01 SLV/10 | 40,5 mm | 1.763,8 mm | 1.770,9 mm | 1.768,5 mm | 1.782,2 mm |

| Product             | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|---------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| TL 20W/01 RS SLV/25 | 40,5 mm | 589,8 mm   | 596,9 mm   | 594,5 mm   | 604 mm     |
| TL 40W/01 RS        | 40,5 mm | 1.199,4 mm | 1.206,5 mm | 1.204,1 mm | 1.213,6 mm |

| Datos técnicos de la luz |                |
|--------------------------|----------------|
| Designación de color     | Ultravioleta B |
| Código de color          | 01             |
| Mecánicos y de carcasa   |                |
| Forma de la bombilla     | T38            |

Información general

| Order Code | Full Product Name   | Base del casquillo |
|------------|---------------------|--------------------|
| 66237300   | TL 20W/01 RS SLV/25 | G13                |
| 66239700   | TL 40W/01 RS        | G13                |

| Order Code | Full Product Name | Base del casquillo |
|------------|-------------------|--------------------|
| 66233500   | TL 100W/01 SLV/10 | R17d (RDC)         |

Operativos y eléctricos

| Order Code | Full Product Name   | Corriente de lámpara (nom.) | Consumo de energía |
|------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|
| 66237300   | TL 20W/01 RS SLV/25 | 0,37 A                      | 19,3 W             |
| 66239700   | TL 40W/01 RS        | 0,43 A                      | 39 W               |

| Order Code | Full Product Name | Corriente de lámpara (nom.) | Consumo de energía |
|------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| 66233500   | TL 100W/01 SLV/10 | 0,97 A                      | 100 W              |

Aprobación y aplicación

| Order Code | Full Product Name   | Contenido de mercurio (Hg) (nom.) |
|------------|---------------------|-----------------------------------|
| 66237300   | TL 20W/01 RS SLV/25 | 5,5 mg                            |
| 66239700   | TL 40W/01 RS        | 5,5 mg                            |

| Order Code | Full Product Name | Contenido de mercurio (Hg) (nom.) |
|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 66233500   | TL 100W/01 SLV/10 | 14,0 mg                           |

