



UVB Narrowband TL – популярна лампа з вузькосмуговим УФ-В

UV-B Narrowband TL

Philips пропонує надійні лампи типу T12 із вузьким діапазоном хвиль від 305 до 315 нм із піком 311 нм для різних застосувань, як-от фототерапія, сільське господарство та лікування.

Переваги

- Фотосенсибілізуючий засіб – безкоштовне лікування

Характеристики

- Діапазон випромінювання від 305–315 нм. Пік становить 311 нм

Застосування

- Фототерапія
- Лікування
- Сільське господарство

Попередження та безпека

- Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітрить приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.
- Фотобіологічна безпека – IEC 62471 – група ризику 3. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Ці вироби випромінюють УФ.

UV-B Narrowband TL


Версії




XPPR_XUMTL_0001-Product photo

XPPR_XUMTL_0002-Product photo

Розміри



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 120W/01	40,5 mm	2 000 mm	2 007,1 mm	2 004,7 mm	2 014,2 mm



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 100W/01 SLV/10	40,5 mm	1 763,8 mm	1 770,9 mm	1 768,5 mm	1 782,2 mm

Світлотехнічні	
Позначення кольору	Ультрафіолетовий
	B
Код кольору	O1
Механічні деталі й корпус	
Форма лампи	T38

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Розташування виводів
928035200101	TL 120W/01	G13

UV-B Narrowband TL

Order Code	Full Product Name	Розташування виводів
928034900130	TL 100W/01 SLV/10	R17d (RDC)

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Струм у лампі (ном.)	Споживана потужність
928035200101	TL 120W/01	1,110 A	116 W

Order Code	Full Product Name	Струм у лампі (ном.)	Споживана потужність
928034900130	TL 100W/01 SLV/10	0,97 A	100 W

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Вміст ртуті (ном.)
928035200101	TL 120W/01	13,0 mg

Order Code	Full Product Name	Вміст ртуті (ном.)
928034900130	TL 100W/01 SLV/10	14,0 mg

