



UVB Broadband TL: excelentes lámparas UVB TL de uso general

Las lámparas UVB Broadband TL emiten radiación en el ancho de banda "B" del espectro UV (290 a 315 nm). Esto hace que estas lámparas sean adecuadas para diversas aplicaciones, como fototerapia, agricultura y curado

Beneficios

- Agente fotosensibilizante

Applications

- Agricultura
- Fototerapia
- Curado

Versions




XPPR XUMTLRS G13

Características

- Rango de emisión de 290 nm a 320 nm. Pico a 302 nm
- Es muy poco probable que, si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes, preferiblemente con guantes. Colócalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.
- Seguridad fotobiológica: Grupo 3 de riesgo según la norma IEC 62471. ADVERTENCIA: estos productos emiten rayos UV.

Plano de dimensiones



Información general

Tapa-baseG13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]

Información técnica sobre la luz

Código de color12
Designación de colorUltravioleta B

Mecánica y carcasa

Forma del focoT38

Aprobación y aplicación

Contenido de mercurio (Hg) (nominal)5.5 mg

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Corriente de la lámpara (nominal)
928010001230	TL 20W/12 RS SLV/25	19.3 W	0.37 A
928011301230	TL 40W/12 RS SLV/25	39 W	0.43 A