



Philips Reprografía

Lámparas tubulares de descarga de vapor de mercurio a baja presión

Beneficios

- La mejor opción con fotosensibilizadores
- Máxima potencia en la zona irradiada

Applications

- Máquinas de copiar diazo
- Acuarios marinos
- Fototerapia (tratamiento neonatal de la ictericia)

Características

- Recubiertas internamente con un polvo fluorescente para convertir la radiación UV en radiaciones actínicas de utilidad
- Emite radiaciones en el rango 380-480 nm con un máximo de 420 nm

Versions



XUPR XURTL G13




XUPR_XUVATL_G13 --Product photo

- La distribución de la energía espectral en consonancia con la sensibilidad espectral de distintos papeles de copia diazo
- Para lograr una máximo de belleza en los acuarios marinos, las lámparas TL /03 "Aqua Coral" se pueden utilizar en combinación con las lámparas fluorescentes de espectro completo "Natural Daylight"
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.




XPPR XUVATLK 0001

Plano de dimensiones




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 140W/03	40,5 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 100W/10-R UV-A	40,5 mm	1.763,8 mm	1.770,9 mm	1.768,5 mm	1.778 mm
TL 60W/10-R SLV/25	40,5 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL 80W/10-R SLV/25	40,5 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-K 40W UVA-1	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm



Información general

Base del casquillo G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]

Mecánicos y de carcasa

Forma de la bombilla T38

Aprobación y aplicación

Contenido de mercurio (Hg) (nom.) 13,0 mg

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Código de color	Designación de color
72094840	TL 140W/03	03	Super Actinic
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	10-R	Ultravioleta A
61281640	TL 100W/10-R UV-A	10-R	Ultravioleta A
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	10-R	Ultravioleta A
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	10-R	Ultravioleta A

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Corriente de lámpara (nom.)
72094840	TL 140W/03	140 W	1,46 A
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	80 W	0,83 A
61281640	TL 100W/10-R UV-A	100 W	0,97 A
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	62 W	0,7 A
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	40,5 W	0,86 A