



Philips Reprografía

Reprografía

Lámparas tubulares de descarga de vapor de mercurio a baja presión

Beneficios

- La mejor opción con fotosensibilizadores
- Máxima potencia en la zona irradiada

Características

- Recubiertas internamente con un polvo fluorescente para convertir la radiación UV en radiaciones actínicas de utilidad
- Emite radiaciones en el rango 380-480 nm con un máximo de 420 nm
- La distribución de la energía espectral en consonancia con la sensibilidad espectral de distintos papeles de copia diazo
- Para lograr una máxima de belleza en los acuarios marinos, las lámparas TL /03 "Aqua Coral" se pueden utilizar en combinación con las lámparas fluorescentes de espectro completo "Natural Daylight"

Aplicaciones

- Máquinas de copiar diazo
- Acuarios marinos
- Fototerapia (tratamiento neonatal de la ictericia)

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.


Versions




XPPR XURTL G13

XPPR XUVATLK 0001


Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 140W/03	40,5 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 100W/10-R UV-A	40,5 mm	1.763,8 mm	1.770,9 mm	1.768,5 mm	1.778 mm
TL 60W/10-R SLV/25	40,5 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL 80W/10-R SLV/25	40,5 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-K 40W UVA-1	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Información general	
Base del casquillo	G13
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	T38

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Designación de color	Código de color
72094840	TL 140W/03	Super Actinic	03
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	Ultravioleta A	10-R
61281640	TL 100W/10-R UV-A	Ultravioleta A	10-R

Order Code	Full Product Name	Designación de color	Código de color
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	Ultravioleta A	10-R
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	Ultravioleta A	10-R

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara	
		(nom.)	Consumo de energía
72094840	TL 140W/03	1,46 A	140 W
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	0,83 A	80 W
61281640	TL 100W/10-R UV-A	0,97 A	100 W

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara	
		(nom.)	Consumo de energía
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	0,7 A	62 W
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	0,86 A	40,5 W

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)
72094840	TL 140W/03	-
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	13,0 mg
61281640	TL 100W/10-R UV-A	13,0 mg

Order Code	Full Product Name	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	13,0 mg
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	-

