



Lampes à décharge tubulaires à vapeur de mercure à basse pression

Avantages

- Intégration parfaite avec des photosensibilisants

- Flux lumineux inégalé sur la zone irradiée

Versions




XPPR_XUVATL_G13_--Product photo




XPPR XUVATLK 0001

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 100W/10-R UV-A	40,5 mm	1 763,8 mm	1 770,9 mm	1 768,5 mm	1 778 mm
TL 60W/10-R SLV/25	40,5 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
TL 80W/10-R SLV/25	40,5 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-K 40W UVA-1	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm



Informations générales

Culot G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]

Données techniques de l'éclairage

Code couleur 10-R
Couleur Ultraviolet A

Mécanique et boîtier

Forme de l'ampoule T38

Approbation et application

Taux de mercure (Hg) (nom.) 13,0 mg

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Courant lampe (nom.)
928005901029	TL 80W/10-R SLV/25	80 W	0,83 A
928006901029	TL 100W/10-R UV-A	100 W	0,97 A
928008401003	TL 60W/10-R SLV/25	62 W	0,7 A
928004101029	TL-K 40W UVA-1	40,5 W	0,86 A