Philips Purificación aire y agua

TUV PL-S

Lámparas de descarga de vapor de mercurio a baja presión de un solo terminal

Beneficios

- Seguridad de una desinfección eficaz durante la vida útil de la lámpara
- Alta eficacia del sistema porque no es necesario diseñar en exceso el sistema de purificación para mantener la eficacia de la desinfección
- Buena opción para el medio ambiente gracias al mínimo contenido de mercurio

Características

- Emite radiación UV de onda corta con un máximo de 253,7 nm (UV-C) para tareas germicidas
- El cristal de la lámpara filtra la línea de formación de ozono de 185 nm
- El revestimiento interno de protección limita la depreciación del flujo UV-C útil
- La base de la lámpara PL-S contiene un cebador especial que logra un cebado casi instantáneo
- La señal de advertencia en la lámpara indica la emisión de radiación UV-C

Aplicaciones

- Mata o inactiva bacterias, virus y otros organismos primitivos
- Desinfecciones del aire, agua y superficies en hospitales, investigaciones bacteriológicas y procesos farmacéuticos y en la industria de procesamiento de alimentos como lecherías, fábricas de cerveza y panaderías
- Desinfección de aguas potables, aguas de desecho, piscinas, sistemas de aire acondicionado, cámaras de almacenamiento frigorífico, materiales de embalaje etc.
- Utilizada en distintos procesos fotoquímicos

TUV PL-S

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Versions

XPPR XUTUVPLS GX23

046677582876-929003296403-LED_SuperSlim-CL-22W-WHI-83Dim-120V-MIP.tif

Plano de dimensiones



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-S 9W/4P	13 mm	28 mm	127,2 mm	144,5 mm	151,1 mm



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-S 11W/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	198 mm	213,3 mm	236,3 mm
TUV PL-S 5W/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	67 mm	83 mm	105 mm
TUV PL-S 7W/2P 1CT/5X10CC	13 mm	28 mm	97 mm	112,5 mm	135,5 mm
TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	129 mm	144,5 mm	167 mm

TUV PL-S

Plano de dimensiones



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-S 13W/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	139,5 mm	155,2 mm	178,2 mm

Aprobación y aplicación

Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	3,0 mg

Información general

Order Code	Full Product Name	Base del casquillo
64248680	TUV PL-S 5W/2P 1CT/6X10BOX	G23
18825400	TUV PL-S 7W/2P 1CT/5X10CC	G23
61824580	TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX	G23

Order Code	Full Product Name	Base del casquillo
62488880	TUV PL-S 11W/2P 1CT/6X10BOX	G23
86723080	TUV PL-S 13W/2P 1CT/6X10BOX	GX23
71083380	TUV PL-S 9W/4P 1CT/6X10BOX	2G7

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Consumo de energía
64248680	TUV PL-S 5W/2P 1CT/6X10BOX	0,18 A	5,5 W
18825400	TUV PL-S 7W/2P 1CT/5X10CC	0,175 A	7,1 W
61824580	TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX	0,17 A	8,6 W

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Consumo de energía
62488880	TUV PL-S 11W/2P 1CT/6X10BOX	0,16 A	11,6 W
86723080	TUV PL-S 13W/2P 1CT/6X10BOX	0,29 A	13,0 W
71083380	TUV PL-S 9W/4P 1CT/6X10BOX	0,17 A	8,6 W

© 2025 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.