



TUV T8 - garanteret levetid, der forenkler den planlagte vedligeholdelse i professionel anvendelse

TUV T8 er en UVC-lyskilde med to ender med en udledning på 253,7 nm. TUV T8 lyskilde giver et næsten konstant UVC-output i løbet af dens levetid. Derudover har de en lang levetid, der gør det muligt at planlægge vedligeholdelse.

Fordele

- Kontrolleret UVC-output gennem lyskildens levetid
- Vedligeholdelse kan planlægges, hvilket nærmest eliminerer behovet for dyre udskiftninger af lyskilder, der stopper med at virke før tid
- Høj systemeffektivitet
- Godt miljøvenligt valg pga. det lave kviksølvindhold

Applications

- Systemer til desinficering af de øvre luft og hele rummet
- Områder med lav vedligeholdelse og/eller forstyrrende omkostninger
- Fiskedams- og vandrensningsenheder
- Åbne overfladebehandlingssystemer

Funktioner


- Kortbølget UV-stråling med en topudledning på 253,7 nm (UVC)
- Beskyttende indvendig belægning sikrer konstant UV-output i hele lyskildens levetid
- Lang levetid på 18.000 timer (baseret på brug af en elektronisk driver fra Philips)
- Høj pålidelighed med den laveste procentdel af lyskilder, der fejler før tid, på markedet (90 % af alle lyskilder leverer stadig fuld output og kvalitet efter 15.000 timer ved brug af en elektronisk driver fra Philips)
- Specielt lyskildeglass filtrerer den ozondannende stråling på 185 nm fra

- Der findes versioner med højt lysudbytte, der giver optimal UVC-output pr. lyskildelængde, så der behøves et mindre omfattende system
 - Advarselstegnet på lyskilden angiver, at den afgiver UVC-stråling
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bruge handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Versions



Målskitse



Generelle oplysninger	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lysteknisk	
Farvekode	TUV
Farvebetegnelse	- [Ikke specificeret]
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T26

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Lyskildens strømstyrke (nom.)
927941904020	TUV T8 F17 1SL/25	16,7 W	0,236 A
928039004005	TUV 15W SLV/25	15,5 W	0,335 A
928039404005	TUV 25W 1SL/25	25 W	0,612 A
928039504005	TUV 30W 1SL/25-Latest	30 W	0,365 A
928048604003	TUV 36W SLV/6	36 W	0,44 A
928049404003	TUV 75W HO 1SL/6	75 W	0,835 A
928049504003	TUV 55W HO 1SL/6	54 W	0,765 A
928049804006	TUV TL-D 95W HO SLV/25	60 W	0,620 A

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)
927941904020	TUV T8 F17 1SL/25	5,0 mg
928039004005	TUV 15W SLV/25	2,0 mg
928039404005	TUV 25W 1SL/25	2,0 mg
928039504005	TUV 30W 1SL/25-Latest	2,0 mg
928048604003	TUV 36W SLV/6	2,0 mg
928049404003	TUV 75W HO 1SL/6	2,0 mg
928049504003	TUV 55W HO 1SL/6	2,0 mg
928049804006	TUV TL-D 95W HO SLV/25	8,0 mg