



Produktbeschreibung:

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben

Vorteile

- Wirksame Desinfektion über die gesamte Lebensdauer der Lampe
- Hohe Systemeffizienz, da kein überdimensioniertes Reinigungssystem erforderlich ist, um eine wirksame Desinfektion aufrechtzuerhalten
- Wartung kann im Voraus geplant werden, wodurch die Notwendigkeit eines teuren Austausch vorzeitig ausgefallener Lampen eliminiert wird

Applications

- Abtötung oder Deaktivierung von Bakterien, Viren und anderer Kleinstorganismen
- Luft- und Oberflächendesinfektion in Krankenhäusern, in der bakteriologischen Forschung, sowie in der pharmazeutischen und lebensmittelverarbeitenden Industrie wie Molkereien, Brauereien und Bäckereien

Merkmale


- Emittiert kurzwellige UV-Strahlung mit einem Spitzenwert von 253,7 nm (UV-C) zur Entkeimung
- Glaskolben der Lampe filtert den ozonbildenden 185 nm Bereich heraus
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Versions



XPPR_XUTUVTLD_0002-
Product photo

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 15W SLV/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm
TUV 25W 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm
TUV 30W 1SL/25-Latest	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm
TUV 36W SLV/6	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TUV 55W HO 1SL/6	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm
TUV 75W HO 1SL/6	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TUV T8 F17 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TUV TL-D 95W HO SLV/25	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Allgemeine Informationen

SockelG13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]

Lichttechnische Daten

FarbcodeTUV
Lichtfarbe- [Nicht spezifiziert]

Mechanik und Gehäuse

KolbenformT26

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Lampenstrom (Nom)
8711500264138	TUV T8 F17 1SL/25	16,7 W	0,236 A
8711500726179	TUV 15W SLV/25	15,5 W	0,335 A
8711500641618	TUV 25W 1SL/25	25 W	0,612 A
8711500726209	TUV 30W 1SL/25-Latest	30 W	0,365 A
8711500618542	TUV 36W SLV/6	36 W	0,44 A
8711500618511	TUV 75W HO 1SL/6	75 W	0,835 A
8711500618665	TUV 55W HO 1SL/6	54 W	0,765 A
8711500893925	TUV TL-D 95W HO SLV/25	60 W	0,620 A

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Quecksilbergehalt (Nom)
8711500264138	TUV T8 F17 1SL/25	5,0 mg
8711500726179	TUV 15W SLV/25	2,0 mg
8711500641618	TUV 25W 1SL/25	2,0 mg
8711500726209	TUV 30W 1SL/25-Latest	2,0 mg
8711500618542	TUV 36W SLV/6	2,0 mg
8711500618511	TUV 75W HO 1SL/6	2,0 mg
8711500618665	TUV 55W HO 1SL/6	2,0 mg
8711500893925	TUV TL-D 95W HO SLV/25	8,0 mg