



Lampe :

Lampes à décharge à vapeur de mercure basse pression avec une enveloppe de verre tubulaire

Avantages

- Security of effective disinfection over the useful lifetime of the lamp
- Maintenance can be planned in advance, virtually eliminating the need for expensive spot replacement of prematurely failed lamps
- High system efficacy because it is not required to over-design the purification system to maintain effectiveness of disinfection
- Good environmental choice because of lowest amount of mercury

Applications

- Tuant ou inactivant les bactéries, les virus et autres organismes primitifs
- Désinfection d'air, d'eau et de surface dans les hôpitaux, dans les environnements de recherche bactériologique et pharmaceutique, et pour les industries agro-alimentaires comme les laiteries, les brasseries et les boulangeries

- Désinfection d'eau potable, d'eaux usées, de piscines, de systèmes de climatisation, de chambres froides, de matériel d'emballage etc.
- Utilisées dans de nombreux processus photochimiques

Fonctions


- Emettent un rayonnement UV à ondes courtes avec un pic à 253.7 nm (UV-C) pour une action germicide
- Le verre de la lampe filtre le rayon à 185 nm formant de l'ozone
- Un dépôt intérieur protecteur limite la dépréciation de l'émission des UV-C
- Un avertisseur sur la lampe indique l'émission du rayonnement UV-C
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Versions



XPPR_XUTUVTLD_0002-
Product photo

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 15W SLV/25	28 mm	437.4 mm	444.5 mm	442.1 mm	451.6 mm
TUV 25W 1SL/25	28 mm	437.4 mm	444.5 mm	442.1 mm	451.6 mm
TUV 30W 1SL/25-Latest	28 mm	894.6 mm	901.7 mm	899.3 mm	908.8 mm
TUV 36W SLV/6	28 mm	1'199.4 mm	1'206.5 mm	1'204.1 mm	1'213.6 mm
TUV 55W HO 1SL/6	28 mm	894.6 mm	901.7 mm	899.3 mm	908.8 mm
TUV 75W HO 1SL/6	28 mm	1'199.4 mm	1'206.5 mm	1'204.1 mm	1'213.6 mm
TUV T8 F17 1SL/25	28 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604.0 mm
TUV TL-D 95W HO SLV/25	28 mm	1'500 mm	1'507.1 mm	1'504.7 mm	1'514.2 mm

Informations générales

CulotG13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]

Données techniques de l'éclairage

Code couleurTUV
Désignation de la couleur- [Non précisé]

Mécanique et boîtier

Forme de la lampeT26

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Courant lampe (nom.)
8711500264138	TUV T8 F17 1SL/25	16.7 W	0.236 A
8711500726179	TUV 15W SLV/25	15.5 W	0.335 A
8711500641618	TUV 25W 1SL/25	25 W	0.612 A
8711500726209	TUV 30W 1SL/25-Latest	30 W	0.365 A
8711500618542	TUV 36W SLV/6	36 W	0.44 A
8711500618511	TUV 75W HO 1SL/6	75 W	0.835 A
8711500618665	TUV 55W HO 1SL/6	54 W	0.765 A
8711500893925	TUV TL-D 95W HO SLV/25	60 W	0.620 A

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Taux de mercure (Hg) (nom.)
8711500264138	TUV T8 F17 1SL/25	5.0 mg
8711500726179	TUV 15W SLV/25	2.0 mg
8711500641618	TUV 25W 1SL/25	2.0 mg
8711500726209	TUV 30W 1SL/25-Latest	2.0 mg
8711500618542	TUV 36W SLV/6	2.0 mg
8711500618511	TUV 75W HO 1SL/6	2.0 mg
8711500618665	TUV 55W HO 1SL/6	2.0 mg
8711500893925	TUV TL-D 95W HO SLV/25	8.0 mg