



TUV T8 – Garanterad livslängd som förenklar planerat underhåll i professionella användningsområden

TUV T8

TUV T8-ljuskällor är UV-C-ljuskällor med dubbel fattning som erbjuder nästan konstant UV-effekt under hela livslängden, för maximal säkerhet vid desinfektion och hög systemeffektivitet. Dessutom har de en lång och pålitlig livslängd, vilket gör det möjligt att planera underhåll i förväg.

Fördelar

- Säker och effektiv desinfektion under ljuskällans livslängd
- Underhåll kan planeras i förväg, vilket praktiskt taget eliminerar behovet av dyr ersättning av ljuskällor som slutat fungera för tidigt
- Hög systemeffektivitet
- Bra miljöval tack vare den lägsta mängden kvicksilver

Funktioner

- Avger kortvågig UV-strålning med en topp vid 253,7 nm (UV-C)
- Invändig skyddsbeläggning motverkar försvagning av UV-C-strålningen
- Lång livslängd på 18 000 timmar (baserat på drift hos ett elektroniskt driftdon från Philips)
- Hög tillförlitlighet med den lägsta andelen ljuskällor som slutar fungera för tidigt på marknaden (90% av alla ljuskällor fungerar fortfarande på full effekt och kvalitet efter 15 000 timmar om de används på ett elektroniskt driftdon från Philips)
- Lampglasets filterar bort den ozonalstrande våglängden 185 nm
- Varningsskylten på ljuskällan indikerar den avger UV-C-strålning


Användning

- System för desinfektion av höga höjder och hela rum
- Områden som kräver lite underhåll och/eller höga kostnader
- System för fiskdammar och behandling av processvatten
- System för behandling av öppna ytor

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.
- FARA: Riskgrupp 3 ultraviolett produkt. Dessa ljuskällor avger UV-strålning med hög effekt som kan orsaka allvarliga skador på hud och ögon. Undvik att exponera ögon och hud för oskyddad produkt. Använd endast i en sluten miljö som skyddar användare från strålningen.

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 15W SLV/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm
TUV 25W 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm
TUV 30W 1SL/25-Latest	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm
TUV 36W SLV/6	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
TUV 55W HO 1SL/6	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm
TUV 75W HO 1SL/6	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
TUV T8 F17 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

Allmän information

SocketG13

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effektförbrukning
927941904020	TUV T8 F17 1SL/25	0,236 A	16,7 W
928039004005	TUV 15W SLV/25	0,335 A	15,5 W
928039404005	TUV 25W 1SL/25	0,612 A	25 W
928039504005	TUV 30W 1SL/25-Latest	0,365 A	30 W

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effektförbrukning
928048604003	TUV 36W SLV/6	0,44 A	36 W
928049404003	TUV 75W HO 1SL/6	0,835 A	75 W
928049504003	TUV 55W HO 1SL/6	0,765 A	54 W

Användning och godkännande

TUV T8

Order Code	Full Product Name	Kvikksilverinnehåll (Hg) (nom)
927941904020	TUV T8 F17 1SL/25	5,0 mg
928039004005	TUV 15W SLV/25	2,0 mg
928039404005	TUV 25W 1SL/25	2,0 mg
928039504005	TUV 30W 1SL/25-Latest	2,0 mg

Order Code	Full Product Name	Kvikksilverinnehåll (Hg) (nom)
928048604003	TUV 36W SLV/6	2,0 mg
928049404003	TUV 75W HO 1SL/6	2,0 mg
928049504003	TUV 55W HO 1SL/6	2,0 mg

