



Lampe :

Lampes à décharge à vapeur de mercure basse pression avec une enveloppe de verre tubulaire

Avantages

- Security of effective disinfection over the useful lifetime of the lamp
- High system efficacy because it is not required to over-design the purification system to maintain effectiveness of disinfection
- Good environmental choice because of lowest amount of mercury

Applications

- Tuant ou inactivant les bactéries, les virus et autres organismes primitifs
- Désinfection d'air, d'eau et de surface dans les hôpitaux, dans les environnements de recherche bactériologique et pharmaceutique, et pour les industries agro-alimentaires comme les laiteries, les brasseries et les boulangeries
- Désinfection d'eau potable, d'eaux usées, de piscines, de systèmes de climatisation, de chambres froides, de matériel d'emballage etc.
- Utilisées dans de nombreux processus photochimiques

Fonctions

- Emettent un rayonnement UV à ondes courtes avec un pic à 253.7 nm (UV-C) pour une action germicide
- Le verre de la lampe filtre la raie à 185 nm formant de l'ozone
- Un dépôt intérieur protecteur limite la dépréciation de l'émission des UV-C
- Un avertisseur sur la lampe indique l'émission du rayonnement UV-C
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Versions




XPPR_XUTUV_0002-Product photo



XPPR_XUTUV_0003

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 16W 4P SE UNP/32	19 mm	328 mm	320.3 mm
TUV 20W 4P SE UNP/32	19.3 mm	437.7 mm	430 mm
TUV 25W - 4P SE UNP/32	19.3 mm	556.6 mm	548.9 mm

Product	D	C
TUV 11W FAM/10X25BOX	16 mm	226.3 mm
TUV 4W FAM/10X25BOX	16 mm	150.1 mm
TUV 6W FAM/10X25BOX	16 mm	226.3 mm
TUV 8W FAM/10X25BOX	16 mm	302.5 mm

Approbation et application

Taux de mercure (Hg) (nom.)4.4 mg

Informations g n rales

Order Code	Full Product Name	Culot
8711500643858	TUV 16W 4P SE UNP/32	4PINSSINGLEENDED
8711500264404	TUV 25W - 4P SE UNP/32	4PINSSINGLEENDED
8727900815597	TUV 20W 4P SE UNP/32	4PINSSINGLEENDED
8711500638724	TUV 4W FAM/10X25BOX	G5
8711500623645	TUV 6W FAM/10X25BOX	G5
8711500623683	TUV 8W FAM/10X25BOX	G5
8711500559654	TUV 11W FAM/10X25BOX	G5

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Courant lampe (nom.)
8711500643858	TUV 16W 4P SE UNP/32	15 W	0.4 A
8711500264404	TUV 25W - 4P SE UNP/32	23 W	0.35 A
8727900815597	TUV 20W 4P SE UNP/32	20.24 W	0.45 A
8711500638724	TUV 4W FAM/10X25BOX	4.5 W	0.17 A
8711500623645	TUV 6W FAM/10X25BOX	6 W	0.16 A
8711500623683	TUV 8W FAM/10X25BOX	7.1 W	0.145 A
8711500559654	TUV 11W FAM/10X25BOX	11.5 W	0.4 A