



## Lampe:

Lysrør i T5 eller T16 beregnet for desinfisering

### Fordeler

- Sikkerhet ved effektiv desinfeksjon gjennom hele lyskildens levetid
- Høy systemeffektivitet fordi uavhengig av overdesign av rensesystemet for å ivareta den høye andelen av desinfeksjon

### Applications

- Dreper eller inaktiverer bakterier, virus og andre laverestående organismer
- Desinfeksjon av luft, vann og overflater i sykehus, bakterielle forskningslaboratorier og farmasøytiske miljøer, matvareindustri så som meierier, bryggerier og bakerier
- Desinfeksjon av drikkevann, avløpsvann, svømmebassenger, aircondition-anlegg, kjølerom, pakkerier etc.
- Brukes i ulike fotokjemiske prosesser

### Funksjoner

- Utstråler kortbølge UV stråling med topp på 253.7 nm (UV-C) for bakteriedrepende funksjon
- Lampeglass filtrerer bort den ozon-dannende linjen ved 185 nm

- Beskyttende innvendig belegg som begrenser reduksjonen av brukbar UV-C mengde
- Advarselsskilt på lampen indikerer UV-C stråling
- NB! Merk at man ikke må eksponeres for UV-lys, i første omgang kan man få synsforstyrrelser, bli "sveiseblind"/snøblind. Det er også skadelig for hud. Pass på å installere tidsbryter eller annen ordning som gjør at mennesker ikke eksponeres for lyset
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

**Versions**




XPPR\_XUTUV\_0002-Product photo



XPPR\_XUTUV\_0003

**Målskisse**



| Product                | D (max) | C (max)  | A (max)  |
|------------------------|---------|----------|----------|
| TUV 16W 4P SE UNP/32   | 19 mm   | 328 mm   | 320,3 mm |
| TUV 25W - 4P SE UNP/32 | 19,3 mm | 556,6 mm | 548,9 mm |

| Product              | D     | C        |
|----------------------|-------|----------|
| TUV 11W FAM/10X25BOX | 16 mm | 226,3 mm |
| TUV 4W FAM/10X25BOX  | 16 mm | 150,1 mm |
| TUV 6W FAM/10X25BOX  | 16 mm | 226,3 mm |
| TUV 8W FAM/10X25BOX  | 16 mm | 302,5 mm |

**Godkjenning og bruksområde**

Lagt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) 4,4 mg

**Generell informasjon**

| Order Code   | Full Product Name      | Sokkelbase       |
|--------------|------------------------|------------------|
| 927971404099 | TUV 16W 4P SE UNP/32   | 4PINSSINGLEENDED |
| 927972204099 | TUV 25W - 4P SE UNP/32 | 4PINSSINGLEENDED |
| 928000104013 | TUV 4W FAM/10X25BOX    | G5               |
| 928000704013 | TUV 6W FAM/10X25BOX    | G5               |
| 928001104013 | TUV 8W FAM/10X25BOX    | G5               |
| 928002204013 | TUV 11W FAM/10X25BOX   | G5               |

## Drift og elektronikk

| Order Code   | Full Product Name      | Effektforbruk | lyskildestrøm (nom.) |
|--------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 927971404099 | TUV 16W 4P SE UNP/32   | 15 W          | 0,4 A                |
| 927972204099 | TUV 25W - 4P SE UNP/32 | 23 W          | 0,35 A               |
| 928000104013 | TUV 4W FAM/10X25BOX    | 4,5 W         | 0,17 A               |
| 928000704013 | TUV 6W FAM/10X25BOX    | 6 W           | 0,16 A               |
| 928001104013 | TUV 8W FAM/10X25BOX    | 7,1 W         | 0,145 A              |
| 928002204013 | TUV 11W FAM/10X25BOX   | 11,5 W        | 0,4 A                |

