

PHILIPS

Lighting



Philips Atrapainsectos

Atrapainsectos

Gracias a un espectro optimizado que se adecúa a la sensibilidad ocular de la mosca común, las lámparas Actinic BL TL-D(K) Secura son perfectas para atraer insectos. Prácticamente no emiten rayos UV-B por lo que resultan perfectamente seguras. Además cuentan con una funda "Secura" que mantiene unidos al vidrio y los demás componentes en caso de rotura accidental. Esto elimina el riesgo de dispersión de astillas de vidrio en las áreas de preparación de alimentos, por ejemplo. Y por eso reúne los estrictos requisitos HACCP. Lo que es más, gracias al contenido de mercurio más bajo del sector y la ausencia total de plomo, estas lámparas representan una buena opción para el medio ambiente.

Beneficios

- Se adecúa perfectamente a la sensibilidad ocular de la mosca común y de esa manera atrae a un mayor número de insectos
- Uso seguro
- Buena opción para el medio ambiente
- Sin riesgo de partículas de vidrio

Características

- Emite radiación UV-A de onda larga en el intervalo de 350-400 nm
- Ratio UV-B/UV-A inferior a 0,1 % (UV-B 280-315nm)
- 100% sin plomo
- Bajo contenido de mercurio
- Funda a prueba de roturas

Aplicaciones

- Trampas para insectos, atrapamoscas electrónicos (EFK)

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.


Atrapainsectos

Versions




XPPR_XUBTLD_0002-Product photo

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 36W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm
Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Información general

Base del casquillo	G13
--------------------	-----

Datos técnicos de la luz

Designación de color	Actinic
Código de color	10

Mecánicos y de carcasa

Forma de la bombilla	T26
----------------------	-----

Operativos y eléctricos

Atrapainsectos

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Consumo de energía
85383400	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	0,36 A	18 W
86085600	Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	0,865 A	36 W

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Consumo de energía
89858640	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	0,335 A	15 W

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)
85383400	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	5,0 mg
86085600	Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	8,0 mg

Order Code	Full Product Name	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)
89858640	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	5

