



Philips Atrapainsectos

Atrapainsectos

Lámparas tubulares fluorescentes de vapor de mercurio a baja presión

Beneficios

- Se adecúa perfectamente a la sensibilidad ocular de la mosca común y de esa manera atrae a un mayor número de insectos
- Uso seguro
- Buena opción para el medio ambiente
- Libertad de diseño

Características

- Emite radiación de onda larga UV-A en el rango de 350 - 400 nm
- Proporción UV-B/UV-A menor de 0.1% (UV-B: 280 - 315 nm)
- Las lámparas R (reflectoras) tienen un reflector interno de 200°

Aplicaciones

- Procesos de fotopolimerización
- Reprografía
- Trampas para insectos

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Versions



XPPR_XUVATLRS_10_10-R_G13-
Product photo






XPPR_XUBTL 10 G5

Versions



XPPR_XUVATL_0002-Product
photo

Plano de dimensiones





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL MINI 15W/10 / 10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm
Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Plano de dimensiones



Datos técnicos de la luz	
Designación de color	Actinic
Código de color	10

Información general

Order Code	Full Product Name	Base del casquillo
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	G13
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX	G5
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	G5
95145827	Actinic BL TL 11W/10	G5

Order Code	Full Product Name	Base del casquillo
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	G5
86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	G13
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	G13
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	G13

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Consumo de energía
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	0,43 A	39 W
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX	0,40 A	15 W
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	0,16 A	6 W
95145827	Actinic BL TL 11W/10	0,400 A	11,5 W

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Consumo de energía
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	0,145 A	7,1 W
86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	0,865 A	36 W
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	0,34 A	15 W
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	0,36 A	18 W

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	T12
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX	T16

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	T16
95145827	Actinic BL TL 11W/10	T16

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	T16
86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	T26

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	T26
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	T26

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	13,0 mg
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX	-
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	4,4 mg
95145827	Actinic BL TL 11W/10	4,4 mg

Order Code	Full Product Name	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	4,4 mg
86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	8,0 mg
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	5,0 mg
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	5,0 mg

