



Lampade fluorescenti tubolari ai vapori di mercurio a bassa pressione

Con uno spettro ottimizzato che si adatta alla sensibilità degli occhi della mosca domestica, le lampade Actinic BL TL (-K) / TL-D (-K) / TL-E / PL-S e PL-L sono perfette per attirare gli insetti. Non hanno praticamente alcuna emissione UV-B e quindi sono perfettamente sicuri. Inoltre, con il contenuto di mercurio più basso del settore e senza piombo al 100%, queste lampade rappresentano un'ottima scelta ambientale. Inoltre, la disponibilità di un'ampia gamma di fattori di forma (lineare (T5, T8, T12), circolare (TL-E) e compatta (PL-S / PL-L)) e potenze consente di realizzare tutti i tipi di design per i tuoi assassini elettronici

Vantaggi

- Soluzione perfetta per attrarre gli insetti
- Sicuro per l'uso
- Sostenibile
- Libertà di design

Applications

- Trappole per insetti

Caratteristiche

- Emettono radiazioni UV-A (onde lunghe) da 350 a 400 nm
- UV-B ratio minore dello 0,1%

- Basso contenuto di mercurio
- Vasta gamma di potenza
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel

caso in cui una lampada si rompe, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Versions



XPPR_XUVATLRS_10_10-R_G13-Product photo



XPPR_XUBTL 10 G5




XPPR_XUVATL_0002-Product photo




Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

Disegno tecnico




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL MINI 15W/10 / 10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm
Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 11W/10	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm
Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm
Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293 mm	302,5 mm



Product	D (max)	A (max)	B	C (max)
Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	37,25 mm	1.198,4 mm	1.205,4 mm	1.212,4 mm



Dati tecnici di illuminazione

Codice colore	10
Designazione colore	Actinic

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Attacco
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	G13
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX	G5
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	G5
95145827	Actinic BL TL 11W/10	G5
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	G5
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	G13
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	G13

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Corrente lampada (Nom)
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	39 W	0,43 A
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX	15 W	0,40 A
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	6 W	0,16 A
95145827	Actinic BL TL 11W/10	11,5 W	0,400 A
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	7,1 W	0,145 A
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	15 W	0,34 A
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	18 W	0,36 A

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Forma lampadina
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	T12
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX	T16
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	T16
95145827	Actinic BL TL 11W/10	T16
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	T16
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	T26
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	T26

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	13,0 mg
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX	-
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	4,4 mg
95145827	Actinic BL TL 11W/10	4,4 mg
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	4,4 mg
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	5,0 mg
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	5,0 mg