



SlimBlend gen2: hiệu suất cao, khả năng điều khiển tiên tiến

SlimBlend Gen2

Các văn phòng đang tìm kiếm giải pháp chiếu sáng hiệu suất cao giúp nâng cao hiệu suất, sự thoải mái, sức khỏe và tính bền vững. Thực trạng này thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm các giải pháp chiếu sáng toàn diện với chất lượng ánh sáng tuyệt vời có khả năng hoạt động và kết nối tốt. Giống như Philips SlimBlend Gen2 – một dòng đèn mỏng hoàn chỉnh được thiết kế nhằm tăng khả năng sử dụng tuần hoàn và tốt hơn cho sức khỏe. Bộ đèn SlimBlend Gen2 mang lại hiệu quả tiên tiến và chất lượng ánh sáng tuyệt vời (CRI>90) cùng với các tính năng có thể nâng cấp và khả năng sửa chữa hứa hẹn tuổi thọ lâu dài. Loại đèn này cũng được thiết kế để có thể tái chế, nhờ đó, đây chính là một lựa chọn thực sự thân thiện với môi trường và có tính tuần hoàn. Nhưng chính ánh sáng chất lượng cao mới khiến bộ đèn SlimBlend Gen2 thực sự nổi bật. Chóa quang học hình lục giác siêu nhỏ (MXO) đặc biệt đem lại cảm giác thoải mái và không bị chói. Loại chóa này cũng truyền ánh sáng đồng đều mà sống động cả không gian, làm tôn lên nội thất và tuân thủ toàn bộ tiêu chuẩn ánh sáng văn phòng. Là một giải pháp tối giản, SlimBlend Gen 2 sở hữu thông số kỹ thuật chiếu sáng vượt trội cùng kết nối hàng đầu trong phân khúc thông qua Interact Pro – tất cả đều hướng đến mục tiêu chiếu sáng văn phòng hiệu suất cao và bền vững.

Lợi ích

- Bộ đèn LED hiệu suất cao với nhiều lựa chọn lắp đặt (âm chìm, treo, gắn trên bề mặt)
- Thoải mái, không chói, tuân thủ tiêu chuẩn văn phòng
- Giải pháp cạnh tranh với thông số kỹ thuật chiếu sáng tốt
- Ưu đãi kết nối bền vững và tốt nhất trong sản phẩm cùng phân khúc

Tính năng

- Hiệu suất tốt nhất lên tới 140lm/W hỗ trợ thiết kế công trình xanh và tiêu chí trợ cấp tiết kiệm năng lượng
- CRI90 với tùy chọn Màu trắng có thể điều chỉnh
- Chiều sáng tuân thủ tiêu chuẩn văn phòng sử dụng kết hợp chóa quang học MXO và nắp trắng đục
- Tuổi thọ cao lên tới 50.000 giờ @L90
- Đầu nối nhanh hoặc đầu nối Wieland để lắp đặt nhanh hơn, đơn giản hơn
- Được thiết kế để sử dụng tuần hoàn (không dùng keo, thiết bị điện tử có thể thay thế, hệ thống có thể nâng cấp, hiệu quả và tuổi thọ cao) cùng hướng dẫn hỗ trợ Tuyên bố về tác động của sản phẩm với môi trường (EPD)
- Hệ thống được kết nối đã sẵn sàng với nền tảng có thể mở rộng Interact Pro sử dụng các cảm biến tích hợp và/hoặc bộ điều khiển không dây để thu thập dữ liệu, sự hiện diện của con người, điều chỉnh ánh sáng ban ngày và tìm đường

Ứng dụng


- Văn phòng
- Y tế
- Giáo dục

Phiên bản

SlimBlendGen2 RecessMouted
RC330V W62L62 MXO SPP



Bản vẽ kích thước



SlimBlend Gen2

Chi tiết sản phẩm




SlimBlendGen2 Backview _DPP



SlimBlendGen2_IA5 Sensor with MXO



SlimBlendGen2_IA5 Sensor_with OC



SlimBlendGen2 with CPC accessory DPP01



SlimBlendGen2_Suspended with sensor_W30L120



Connector- Wieland DPP01



SlimBlendGen2_Suspended with sensor_W60L60



RC330V W60L60 sensor with Surface mounted accessories



RC330V W30L120 with Surface mounted accessories



RC330V W30L120 sensor with Surface mounted accessories

Chi tiết sản phẩm



RC330V W60L60 with Surface mounted accessories



SlimBlendGen2 with CPC accessory DPP02




PIP connector DPP02



SlimBlend Gen2
RC330Z_SMB_W30L120



Connector- Wieland DPP02



PIP connector DPP03




Safety cable



SlimBlendGen2_IA4 Sensor with
MXO

Chi tiết sản phẩm



SlimBlendGen2 MXO-optics



SlimBlend Gen2
RC330Z_SMB_W60L60



SlimBlendGen2 Backview with IA4
sensor



SlimBlendGen2_Suspended
without sensor_W60L60



SlimBlend Gen2_Backview with EL
& Sensor_DPP




SlimBlendGen2_Suspended
without sensor_W30L120



PIP connector DPP01

SlimBlend Gen2

Biểu đồ phân bố ánh sáng



Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102445

